

Heavy-Duty Rohrschelle mit Außengewinde



MERKMALE

Mit Außen- / Innen-Kombinationsmutter

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmschuttdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

Temperatur: -50 to 120 °C

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)
PXI013S6	578250	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		10 - 13 mm		M10
PXI018EG	577870	Stahl, EPDM-SBR-Gummi	Elektrolytisch verzinkt	14 - 18 mm	10	M10
PXI018S6	578260	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		14 - 18 mm	10	M10
PXI022EG	577880	Stahl, EPDM-SBR-Gummi	Elektrolytisch verzinkt	19 - 22 mm	15	M10
PXI022S6	578270	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		19 - 22 mm	15	M10
PXI028EG	577890	Stahl, EPDM-SBR-Gummi	Elektrolytisch verzinkt	23 - 28 mm	20	M10
PXI028S6	578280	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		23 - 28 mm	20	M10

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)
PXI034EG	577900	Stahl, EPDM-SBR-Gummi	Elektrolytisch verzinkt	29 - 34 mm	25	M10
PXI034S6	578290	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		29 - 34 mm	25	M10
PXI045EG	577920	Stahl, EPDM-SBR-Gummi	Elektrolytisch verzinkt	41 - 45 mm	32	M10
PXI045S6	578310	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		41 - 45 mm	32	M10
PXI050EG	577930	Stahl, EPDM-SBR-Gummi	Elektrolytisch verzinkt	46 - 50 mm	40	M10
PXI050S6	578320	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		46 - 50 mm	40	M10
PXI061EG	577950	Stahl, EPDM-SBR-Gummi	Elektrolytisch verzinkt	56 - 61 mm	50	M10
PXI061S6	578340	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		56 - 61 mm	50	M10
PXI081EG	577980	Stahl, EPDM-SBR-Gummi	Elektrolytisch verzinkt	75 - 81 mm	65	M10
PXI081S6	578370	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		75 - 81 mm	65	M10
PXI093EG	578000	Stahl, EPDM-SBR-Gummi	Elektrolytisch verzinkt	88 - 93 mm	80	M10
PXI093S6	578390	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		88 - 93 mm	80	M10
PXI099S6	578400	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		94 - 99 mm		M10

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)
PXI105S6	578410	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		100 - 105 mm		M10
PXI111S6	578420	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		106 - 111 mm		M10
PXI118EG	578040	Stahl, EPDM-SBR-Gummi	Elektrolytisch verzinkt	112 - 118 mm	100	M10
PXI118S6	578430	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		112 - 118 mm	100	M10
PXI125S6	578440	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		119 - 125 mm		M12

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)
PXI145EG	578080	Stahl, EPDM-SBR-Gummi	Elektrolytisch verzinkt	139 - 145 mm	125	M12
PXI145S6	578470	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		139 - 145 mm	125	M12
PXI151S6	578480	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		146 - 151 mm		M12
PXI164S6	578500	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		158 - 164 mm		M12
PXI170EG	578120	Stahl, EPDM-SBR-Gummi	Elektrolytisch verzinkt	165 - 170 mm	150	M12
PXI170S6	578510	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		165 - 170 mm	150	M12
PXI194S6	578540	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		188 - 194 mm		M12
PXI220EG	578180	Stahl, EPDM-SBR-Gummi	Elektrolytisch verzinkt	215 - 220 mm	200	M12
PXI220S6	578570	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		215 - 220 mm	200	M12
PXI040S6	578300	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		35 - 40 mm		M10
PXI055S6	578330	Edelstahl 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-Gummi		51 - 55 mm		M10

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Breite (W)	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
PXI013S6	578250	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI018EG	577870	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI018S6	578260	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI022EG	577880	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI022S6	578270	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI028EG	577890	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI028S6	578280	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI034EG	577900	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI034S6	578290	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI045EG	577920	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI045S6	578310	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI050EG	577930	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N



Katalognummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Breite (W)	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
PXI050S6	578320	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI061EG	577950	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI061S6	578340	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI081EG	577980	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI081S6	578370	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI093EG	578000	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI093S6	578390	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI099S6	578400	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Breite (W)	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
PXI105S6	578410	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI111S6	578420	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI118EG	578040	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI118S6	578430	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI125S6	578440	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI145EG	578080	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI145S6	578470	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI151S6	578480	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI164S6	578500	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI170EG	578120	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI170S6	578510	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI194S6	578540	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI220EG	578180	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI220S6	578570	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI040S6	578300	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI055S6	578330	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

