

nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl



MERKMALE

Die gebördelte Kante am Schellenkörper verhindert das Abrutschen der Gummieinlage und vermeidet Korrekturen während der Installation

Kunststoffscheiben verhindern das Herausfallen der Schrauben bei der Installation

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert

Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

Halogenfrei

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolierungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

Material:	EPDM-SBR-Gummi;Edelstahl 316L (EN 1.4404)
Oberfläche:	Anodisch poliert
Farbe:	Schwarz
Temperatur:	-50 to 110 °C



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)
MFD015S6	586301	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD019S6	586302	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD025S6	586303	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD031S6	586304	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD037S6	586305	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD044S6	586306	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD050S6	586307	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD058S6	586308	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD068S6	586309	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD078S6	586310	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD088S6	586311	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD098S6	586312	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD108S6	586313	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD118S6	586314	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD128S6	586315	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD138S6	586316	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD148S6	586317	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm	2 mm
MFD160S6	586318	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFD170S6	586319	160 - 170 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFD200S6	586320	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)
MFD225S6	586322	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm	2.25 mm

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last	Zertifizierungen
MFD015S6	586301	6	17mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD019S6	586302	6	17mm	700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD025S6	586303	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD031S6	586304	6	22mm	700N	AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396



Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last	Zertifizierungen
MFD037S6	586305	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB DoC 2018 0396
MFD044S6	586306	6	27mm	700N	AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD050S6	586307	6	27mm	700N	AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD058S6	586308	6	27mm	700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD068S6	586309	6	32mm	700N	AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD078S6	586310	6	32mm	700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD088S6	586311	6	32mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD098S6	586312	6	37mm	1700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD108S6	586313	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD118S6	586314	6	37mm	1700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD128S6	586315	6	37mm	1700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD138S6	586316	6	37mm	1700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD148S6	586317	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD160S6	586318	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD170S6	586319	6	37mm	2600N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD200S6	586320	6	37mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last	Zertifizierungen
MFD225S6	586322	6	37mm	3600N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

