


# Gewindestange

## MERKMALE

Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8



## SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                     | Oberfläche              | Qualitätsklasse | Stangengröße (RS) | Länge (L)  | Statische Last |
|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|
| 050M101000    | 592610        | Stahl                        | Elektrolytisch verzinkt | 4.8             | M10               | 1000m<br>m | 7000N          |
| 050M101000HD  | 592615        | Stahl                        | Feuerverzinkt           | 4.8             | M10               | 1000m<br>m | 7000N          |
| 050M101000S4  | 592740        | Edelstahl 304<br>(EN 1.4301) |                         | 70              | M10               | 1000m<br>m | 7000N          |
| 050M102000    | 592620        | Stahl                        | Elektrolytisch verzinkt | 4.8             | M10               | 2000m<br>m | 7000N          |
| 050M102000S4  | 592750        | Edelstahl 304<br>(EN 1.4301) |                         | 70              | M10               | 2000m<br>m | 7000N          |
| 050M103000    | 592670        | Stahl                        | Elektrolytisch verzinkt | 4.8             | M10               | 3000m<br>m | 7000N          |
| 050M121000    | 592630        | Stahl                        | Elektrolytisch verzinkt | 4.8             | M12               | 1000m<br>m | 10000N         |
| 050M121000HD  | 592635        | Stahl                        | Feuerverzinkt           | 4.8             | M12               | 1000m<br>m | 10000N         |

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                  | Oberfläche              | Qualitätsklasse | Stangengröße (RS) | Länge (L)  | Statische Last |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|
| 050M121000S4  | 592760        | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 70              | M12               | 1000m<br>m | 10000N         |
| 050M122000    | 592640        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 4.8             | M12               | 2000m<br>m | 10000N         |
| 050M123000    | 592680        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 4.8             | M12               | 3000m<br>m | 10000N         |
| 050M161000    | 400332        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 4.8             | M16               | 1000m<br>m | 18000N         |
| 050M61000     | 592570        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 4.8             | M6                | 1000m<br>m | 2400N          |
| 050M61000S4   | 592700        | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 70              | M6                | 1000m<br>m | 2400N          |
| 050M62000     | 592580        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 4.8             | M6                | 2000m<br>m | 2400N          |
| 050M62000S4   | 592710        | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 70              | M6                | 2000m<br>m | 2400N          |
| 050M63000     | 592650        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 4.8             | M6                | 3000m<br>m | 2400N          |
| 050M81000     | 592590        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 4.8             | M8                | 1000m<br>m | 4500N          |
| 050M81000S4   | 592720        | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 70              | M8                | 1000m<br>m | 4500N          |
| 050M82000     | 592600        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 4.8             | M8                | 2000m<br>m | 4500N          |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                  | Oberfläche              | Qualitätsklasse | Stangengröße (RS) | Länge (L)  | Statische Last |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|
| 050M82000S4   | 592730        | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 70              | M8                | 2000m<br>m | 4500N          |
| 050M83000     | 592660        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 4.8             | M8                | 3000m<br>m | 4500N          |



### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

