

# 510 nVent CADDY EZ Riser



Die 510 nVent CADDY EZ Riser ist eine Rohrschelle mit Schnellverschluss, die sich ideal zur Befestigung vertikaler Stahlrohrleitungen eignet, wenn Platz vorhanden ist. Diese Lösung ist sofort einsatzbereit und verfügt über Langlöcher, um die Montage zu vereinfachen und lose Befestigungsteile zu vermeiden. Aufgrund der Flanschschrauben mit gezahnter Auflagefläche können Installateure die EZ Riser ganz einfach mit nur einem Werkzeug montieren.

## MERKMALE

Dank der gezahnten Flanschschraubenköpfe ist nur ein Werkzeug zum Festziehen erforderlich

Entspricht der Norm Federal Specification WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 8)

**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | NB/DN | Außendurchmesser (OD) | Lochgröße (HS) | A      | B     |
|---------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|--------|-------|
| 5100800EG     | 179336        | 200   | 219 mm                | 17 mm          | 464 mm | 51 mm |
| 5101000EG     | 179337        | 250   | 273 mm                | 17 mm          | 524 mm | 51 mm |
| 5101200EG     | 179338        | 300   | 324 mm                | 17 mm          | 569 mm | 51 mm |



Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Statische Last | Zertifizierungen |
|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 5100800EG     | 179336        | 11100N         | cUL, UL          |
| 5101000EG     | 179337        | 11100N         |                  |
| 5101200EG     | 179338        | 12000N         |                  |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schelle ist für Stahlrohre konzipiert und muss unter einer Kupplung oder einer Scherlasche montiert werden, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment anzuziehen sind.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

