


Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64x, 0,1 Zoll Leiterplattenversatz



Führungsschiene aus Kunststoff (0,1") mit Codierung für CompactPCI- und VME64x Systeme. Führungsschienen bilden eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Baugruppenträgermechanik und den elektronischen Baugruppen. Die optionalen Codierkeile verhindern, dass Leiterkarten in falsche Slots eingeschoben werden können. Für höhere Schock- und Vibrationsanforderungen können die Führungsschienen zusätzlich mit der Modulschiene oder 1,5 mm dicken Bleche verschraubt werden. Optional können die die Führungsschiene mit ESD-Clips ausgestattet werden, der einen leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte, Griff (IES, IEL) und Modulschiene gewährleistet. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO und EuropacPRO.

MERKMALE

Führungsschiene mit Leiterplattenversatz (0,1 Zoll), 2 mm Nutbreite und Kodierung für CompactPCI-Stromversorgungen

Optionale ESD-Clips für Leiterplatten-Nut und für Ausrichtungsstift erhältlich

Optionale Codierkeile, damit Boards nicht im falschen Slot eingeschoben werden können

Führungsschienen können in Modulschienen (Al-Profil) oder in 1,5 mm dicke Blechaufnahmen eingeklipst werden

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Nutbreite	Farbe	Material	Typ	Passt zu
64560-071	2	Grün	Kunststoff	Kodierung, Versatz	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
64560-072	2	Grün	Kunststoff	Kodierung, Versatz	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.