


Schnellverschluss



1/4 Drehverschluss mit definiertem Anschlag.

MERKMALE

1/4 Drehverschluss mit definiertem Anschlag

Erkennen der Verschlussposition durch Schlitzstellung

Vibrations- und erschütterungssicher

Menge: 100 Stück

Passt zu: Frontplatten
Produkttyp: Kit Befestigungsmaterial
Oberfläche: Vernickelt
Material: Stahl; Zinklegierung; Thermoplast



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Farbe	Anzahl Verpackungen	Farbcode	Tiefe	Höhe	Breite	Befestigungsart
21101-850	Tiefschwarz	100	RAL 9005	20.6mm	6mm	7mm	Gerändelt, Schraubschlitz
21101-847	Kieselgrau	100	RAL 7032	16.7mm	6mm	7mm	Schraubschlitz
21101-849	Kieselgrau	100	RAL 7032	20.6mm	6mm	7mm	Gerändelt, Schraubschlitz
21101-848	Tiefschwarz	100	RAL 9005	16.7mm	6mm	7mm	Schraubschlitz

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Schnellverschluss: Montage ohne Gewindestreifen

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE