

nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit

KATALOGNUMMER

TSR1220SLS3



MERKMALE

Out of the box trapeze solution includes Telescoping Strut Replacement, wire rope with pre-assembled hook end-fitting, and two nVent CADDY Speed Link SLS locking devices

Telescopes to the desired length and is locked in place by snapping closed a spring retainer clip

Standard strut profile runs the entire length of the Telescoping Strut Replacement, allowing most standard fittings to be placed anywhere between the wire rope supports

Supports up to seven 2" (50 DN) conduits, six 2" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18" (450 mm) cable tray

Conduit and pipe can be placed directly on the strut profile, saving vertical space in buildings with limited room for installation

Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope

Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners

Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools

Installs in telescoping strut replacement without the need to insert fingers or tools into the channel

Easy to remove for applications requiring maintenance

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 366595

Material: Stahl;Zinklegierung;Polyamid

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt;Vorverzinkung

Entspricht: SMACNA HVAC-DCS

Durchmesser Stahlseil: 3 mm

Länge Stahlseil: 3m

Länge 1 (L1): 356 - 546 mm

Länge 2 (L2): 318 - 508 mm

Höhe (H): 35 mm

Breite (W): 41 mm

Dicke (T): 1 mm

A: 57.6 mm

B: 23.2 mm

C: 6.1 mm

D: 22.2 mm

E: 46.5 mm

Statische Last 1 (F1): 1330N

Statische Last 2 (F2): 880N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Static Load 1 represents a distributed load for 12" - 20" (300 - 500 mm) installations and a point load for 12" - 16" (300 - 400 mm) installations. Static Load 2 represents a point load for 16" - 20" (400 - 500 mm) installations.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

