

Flanschklipp zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite mit Gewindestift



MERKMALE

Kann zur Befestigung von Verteilerdosen, Befestigungsmitteln oder sonstigen Anwendungen an Trägerflanschen aus verwendet werden

Unverlierbarer Gewindestift minimiert den Bedarf an zusätzlichen Bauteilen

Verschiedene Befestigungspunkte vorhanden zur Reduzierung des Lagerbestandes

Erfordert nur einen Hammer zur Installation



SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Stangengröße (RS)	Schraubendurchmesser (Sc)
EM1318SM	171855	Federstahl	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6	6
EM24SM	170530	Federstahl	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SM16	160440	Federstahl	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SM16SP10	172220	Federstahl	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SS1	179750	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	6	6
EM58SM	172060	Federstahl	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Stangengröße (RS)	Schraubendurchmesser (Sc)
EM58SM16	160450	Federstahl	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SM16SP10	172230	Federstahl	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SMS1	179760	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	6	6
EM912SM	171850	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	6
EM912SM16	160460	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	6
EM912SS1	179770	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	6	6

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubenlänge (L)	Statische Last 1 (F1)	Statische Last 2 (F2)	Statische Last 3 (F3)	Zertifizierungen
EM1318SM	171855	11mm	450N	330N	110N	cUL, UL
EM24SM	170530	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM24SM16	160440	16mm	450N	330N	110N	
EM24SM16SP10	172220	16mm	450N	330N	110N	
EM24SS1	179750	11mm	200N	200N	110N	
EM58SM	172060	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM58SM16	160450	16mm	450N	330N	110N	
EM58SM16SP10	172230	16mm	450N	330N	110N	
EM58SMS1	179760	11mm	200N	200N	110N	
EM912SM	171850	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM912SM16	160460	16mm	450N	330N	110N	
EM912SS1	179770	11mm	200N	200N	110N	



nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

