

# nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Schallschutzeinlage



## MERKMALE

Die Rohrschellen werden einbaufertig vormontiert geliefert (Größen bis 600 mm)

Der vergrößerte Öffnungswinkel vereinfacht das Einlegen der Lüftungsrohre (Größen bis 600 mm)

Das besondere Schnellverschlusssystem verhindert, dass sich die Rohrschelle beim Verschieben des Lüftungsrohres versehentlich öffnet (Größen bis 600 mm)

Das Schnellverschlusssystem lässt sich einfach mit einer Hand schließen (Größen bis 600 mm)

Der verpresste Gewindeabschnitt an der Spitze der Schraube verhindert, dass sie während der Installation herausfällt

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert

**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Außendurchmesser (OD) | Stangengröße (RS) | Breite (W) | Dicke (T) | Schraubendurchmesser (Sc) |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------|---------------------------|
| MFVN0100EG    | 586503        | 100 mm                | M8, M10           | 20 mm      | 1 mm      | 6                         |
| MFVN0125EG    | 586505        | 125 mm                | M8, M10           | 20 mm      | 1 mm      | 6                         |
| MFVN0150EG    | 586507        | 150 mm                | M8, M10           | 20 mm      | 1 mm      | 6                         |
| MFVN0160EG    | 586508        | 160 mm                | M8, M10           | 20 mm      | 1 mm      | 6                         |
| MFVN0200EG    | 586510        | 200 mm                | M8, M10           | 20 mm      | 1 mm      | 6                         |
| MFVN0250EG    | 586512        | 250 mm                | M8, M10           | 21 mm      | 1.25 mm   | 6                         |
| MFVN0315EG    | 586515        | 315 mm                | M8, M10           | 21 mm      | 1.25 mm   | 6                         |
| MFVN0355EG    | 586516        | 355 mm                | M8, M10           | 21 mm      | 1.25 mm   | 6                         |
| MFVN0400EG    | 586517        | 400 mm                | M8, M10           | 21 mm      | 1.25 mm   | 6                         |
| MFVN0450EG    | 586518        | 450 mm                | M8, M10           | 21 mm      | 1.5 mm    | 6                         |
| MFVN0500EG    | 586519        | 500 mm                | M8, M10           | 21 mm      | 1.5 mm    | 6                         |
| MFVN0630EG    | 586522        | 630 mm                | M8, M10           | 23 mm      | 1.75 mm   | 6                         |
| MFVN0800EG    | 586524        | 800 mm                | M8, M10           | 23 mm      | 1.75 mm   | 6                         |
| MFVN1000EG    | 586526        | 1000 mm               | M8, M10           | 23 mm      | 2 mm      | 6                         |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Schraubenlänge (L) | Winkel (a) | Statische Last | Zertifizierungen |
|---------------|---------------|--------------------|------------|----------------|------------------|
| MFVN0100EG    | 586503        | 27mm               | 80 °       | 775N           | RAL-GZ 655       |
| MFVN0125EG    | 586505        | 27mm               | 80 °       | 775N           | RAL-GZ 655       |
| MFVN0150EG    | 586507        | 40mm               | 80 °       | 775N           | RAL-GZ 655       |
| MFVN0160EG    | 586508        | 40mm               | 80 °       | 775N           | RAL-GZ 655       |
| MFVN0200EG    | 586510        | 40mm               | 80 °       | 775N           | RAL-GZ 655       |
| MFVN0250EG    | 586512        | 40mm               | 80 °       | 1000N          | RAL-GZ 655       |
| MFVN0315EG    | 586515        | 40mm               | 80 °       | 1000N          | RAL-GZ 655       |
| MFVN0355EG    | 586516        | 40mm               | 80 °       | 1000N          | RAL-GZ 655       |
| MFVN0400EG    | 586517        | 40mm               | 80 °       | 1000N          | RAL-GZ 655       |
| MFVN0450EG    | 586518        | 40mm               | 80 °       | 900N           |                  |
| MFVN0500EG    | 586519        | 40mm               | 80 °       | 900N           |                  |
| MFVN0630EG    | 586522        | 40mm               |            | 1150N          |                  |
| MFVN0800EG    | 586524        | 40mm               |            | 1150N          |                  |

| Katalognummer | Artikelnummer | Schraubenlänge (L) | Winkel (a) | Statische Last | Zertifizierungen |
|---------------|---------------|--------------------|------------|----------------|------------------|
| MFVN1000EG    | 586526        | 40mm               |            | 1400N          |                  |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

