

# nVent CADDY Speed Link Light Pack avec goujon d'ancrage



Das nVent CADDY Speed Link-Light Pack mit Bolzenanker enthält eine vorgeschchnittene Länge (1m und 2m) Drahtseil mit einem Durchmesser von 1mm, das auf einem Bolzenanker zusammen mit einem ultraflachen Verschluss vernietet ist. Installateure können es schnell und sicher an der Betondecke anbringen, um Beleuchtungskörper und Beschilderungen zu befestigen und zu sichern.

## MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den Bolzenanker von fischerwerke GmbH & Co. KG

Schnell und leicht in gerissenem und ungerissenem Beton zu befestigen

Keine Spezialwerkzeuge erforderlich

ETA 06/0175-Zulassung von fischerwerke GmbH und Co erhältlich. KG

**Sicherheitsfaktor statische Last:** 5:1  
**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt  
**Material:** Stahl;Messing

## SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Durchmesser Stahlseil | Länge Stahlseil | Länge (L) | Höhe (H) | Breite (W) |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|
| CLP1L1WA6     | 196093        | 1 mm                  | 1m              | 54mm      | 17 mm    | 12.5 mm    |
| CLP1L2WA6     | 196094        | 1 mm                  | 2m              | 54mm      | 17 mm    | 12.5 mm    |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Dicke (T) | Winkel (a) | Statische Last |
|---------------|---------------|-----------|------------|----------------|
| CLP1L1WA6     | 196093        | 6.5 mm    | 60 °       | 100N           |
| CLP1L2WA6     | 196094        | 6.5 mm    | 60 °       | 100N           |

**Bohrerdurchmesser:** 6mm  
**Bohrlochtiefe:** 31mm  
**Verankerungstiefe:** 25 mm Min



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

