

# Speedway Kabelleiter Bogen aufwärts, 45°



## MERKMALE

Bogen für eine 45° Grad Richtungsänderung, vertikal nach oben

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Innovatives, integriertes SPEEDLOK Verbindungssystem

Sicherheitsecken schützen die Kabel während der Installation

Durch Gelochte Seitenwände wird das Bohren durch die Seitenwände bei Längenanpassung der Leiter vermieden

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung



Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste

**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** Feuerverzinkt



## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer   | Artikelnummer | Breite (W) | Winkel (a) | A      | B      | C      | D     |
|-----------------|---------------|------------|------------|--------|--------|--------|-------|
| CL110X150IR45HD | 840300        | 150 mm     | 45 °       | 286 mm | 193 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X300IR45HD | 840310        | 300 mm     | 45 °       | 286 mm | 193 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X450IR45HD | 840320        | 450 mm     | 45 °       | 286 mm | 193 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X600IR45HD | 840330        | 600 mm     | 45 °       | 286 mm | 193 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X750IR45HD | 840340        | 750 mm     | 45 °       | 286 mm | 193 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X900IR45HD | 840350        | 900 mm     | 45 °       | 286 mm | 193 mm | 290 mm | 80 mm |



### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

