

Schienenmutter ohne Feder

MERKMALE

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY
Eristrut Schienen



Sicherheitsfaktor statische Last: 3:1



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Dicke (T)	Drehmoment (TQ)
NUTM10EG	315025	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	10	8 mm	55 N·m
NUTM10HD	315020	Stahl	Feuerverzinkt	10	8 mm	55 N·m
NUTM10S6	315160	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		10	8 mm	55 N·m
NUTM12EG	315035	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	12	8 mm	55 N·m
NUTM12HD	315030	Stahl	Feuerverzinkt	12	8 mm	55 N·m
NUTM12S6	315170	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		12	8 mm	55 N·m
NUTM16EG	315036	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM16HD	315037	Stahl	Feuerverzinkt	16	11.7 mm	125 N·m

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Dicke (T)	Drehmoment (TQ)
NUTM6EG	314995	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	6	6 mm	12 N·m
NUTM6HD	315000	Stahl	Feuerverzinkt	6	6 mm	12 N·m
NUTM6S6	315140	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		6	6 mm	12 N·m
NUTM8EG	315015	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	8	6 mm	28 N·m
NUTM8HD	315010	Stahl	Feuerverzinkt	8	6 mm	28 N·m
NUTM8S6	315150	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		8	6 mm	28 N·m

Auszugfestigkeit				
Teilenummer	Schientyp	Schienenstärke		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

