


Obere Seitenwände für Schaltschränke, MCUP



Der zusätzliche Bereich, der durch einen Erweiterungsrahmen geschaffen wird, wird durch diese Platten verschlossen, um die Schutzart aufrechtzuerhalten und den Zugang zu dem zusätzlichen Bereich zu beschränken.

MERKMALE

Beschreibung: Zum Abdecken der Seiten des oberen Verkabelungsrahmens MCU. Befestigung mit 4 Schrauben und neuen patentierten Halterungen.

Material: Stahlblech, 1,35 mm.

Oberfläche: Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035.

Verpackungseinheit: Zwei Platten mit Montagezubehör.

Dicke: 1.35mm
Farbe: Hellgrau
Material: Baustahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbcode: RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial
MCUP306R5	300mm	600mm	12mm	Baustahl
MCUP208R5	200mm	800mm	12mm	Baustahl
MCUP205R5	200mm	500mm	12mm	Baustahl
MCUP308R5	300mm	800mm	12mm	Baustahl
MCUP206R5	200mm	600mm	12mm	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.