


Slim-Fit-Kühleinheit für den Innenbereich



SpectraCool SlimFit Air Conditioners are designed with three space-saving mounting options to maximize footprint. They have been developed to meet the requirements of worldwide industrial customers, easy to specify and easy to use. From filterless operation to global certifications, the SpectraCool Slim Fit Air Conditioner makes automation cooling easy for system designers and operations maintenance teams around the world.

Select units come with a Commboard for Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL/cUL Listed Type 12; File No.SA6453

CE, EAC, RoHS

Cooling performance tested by TÜV SÜD Germany, according to DIN EN 14511

IP 54 internal loop, IP 34 external loop

MERKMALE

Schlankes Design mit drei Einbaumöglichkeiten: vollständig versenkt, teilweise versenkt und Aufputzmontage

Ästhetische Kunststoffabdeckung zur Optimierung des Luftstroms

Betriebstemperaturbereich von 50 °F / 10 °C bis 131 °F / 55 °C

Einfacher Filterwechsel für extrem staubige Umgebungen

Staubabweisendes Register für filterlosen Betrieb

Aktives Kondensatmanagement zur Verhinderung von Wassertropfen

Energieeffizienter Rotationskompressor

Stromeingang über Klemmenblock

Standard-Ausschnittmaße für einfachen Austausch

Funktionstest jedes Geräts vor der Auslieferung

Standard-Klimageräte sind mit einem Gehäusetürschalter kompatibel

Fernzugriffssteuerungen unterstützen bis zu 2 Temperatursensoren und 10 Alarmer. Sie unterstützen mehrere Kommunikationsprotokolle: SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP und Profinet.

Befestigungsmaterial, Dichtungen und Bedienungsanleitung werden mit dem Gerät mitgeliefert

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: Hellgrau

Farbcode: RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Nennleistung in Watt	Nennkapazität BTU/h	Nennspannung	Anzahl Phasen	Kältemittel	Material
S060316G031	300W	1000Btu/h	115V	1	R134a	Baustahl
S060326G031	300W	1000Btu/h	230V	1	R134a	Baustahl
S060516G031	500W	1700Btu/h	115V	1	R134a	Baustahl
S060526G031	500W	1700Btu/h	230V	1	R134a	Baustahl
S101016G031	1000W	3400Btu/h	115V	1	R134a	Baustahl
S101026G031	1000W	3400Btu/h	230V	1	R134a	Baustahl
S101046G031	1000W	3400Btu/h	460V	1	R134a	Baustahl
S101516G031	1500W	5000Btu/h	115V	1	R134a	Baustahl
S101526G031	1500W	5000Btu/h	230V	1	R134a	Baustahl
S101546G031	1500W	5000Btu/h	460V	3	R134a	Baustahl
S162026G031	2000W	6800Btu/h	230V	1	R134a	Baustahl
S162046G031	2000W	6800Btu/h	460V	3	R134a	Baustahl
S162526G031	2500W	8500Btu/h	230V	1	R134a	Baustahl
S162546G031	2500W	8500Btu/h	460V	3	R134a	Baustahl
S164046G031	4000W	13500Btu/h	460V	3	R134a	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.