

PX NI Heavy-Duty Rohrschelle mit Außengewinde



MERKMALE

Mit Außen- / Innen-Kombinationsmutter

Heavy-Duty

Mutter enthalten: Ja

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)
PXN025EG	577060	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	21 - 25 mm	15	M10
PXN025S6	577460	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		21 - 25 mm	15	M10
PXN031EG	577070	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	26 - 31 mm	20	M10
PXN031S6	577470	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		26 - 31 mm	20	M10
PXN036EG	577080	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	32 - 36 mm	25	M10
PXN036S6	577480	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		32 - 36 mm	25	M10

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)
PXN046EG	577100	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	41 - 46 mm	32	M10
PXN046S6	577500	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		41 - 46 mm	32	M10
PXN052EG	577110	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	47 - 52 mm	40	M10
PXN052S6	577510	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		47 - 52 mm	40	M10
PXN063EG	577130	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	59 - 63 mm	50	M10
PXN063S6	577530	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		59 - 63 mm	50	M10
PXN073EG	577150	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	70 - 73 mm		M10
PXN079EG	577160	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	74 - 79 mm	65	M10
PXN079S6	577560	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		74 - 79 mm	65	M10
PXN092EG	577180	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	87 - 92 mm	80	M10
PXN092S6	577580	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		87 - 92 mm	80	M10
PXN105S6	577600	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		100 - 105 mm		M10
PXN117EG	577220	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	112 - 117 mm	100	M10
PXN117S6	577620	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		112 - 117 mm	100	M10

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)
PXN143S6	577660	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		137 - 143 mm	125	M12
PXN163S6	577690	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		157 - 163 mm		M12
PXN169EG	577300	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	164 - 169 mm	150	M12
PXN169S6	577700	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		164 - 169 mm	150	M12

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)
PXN175S6	577710	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		170 - 175 mm		M12
PXN182S6	577720	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		176 - 182 mm		M12
PXN205S6	577750	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		199 - 205 mm		M12
PXN219S6	577770	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		213 - 219 mm	200	M12
PXN252EG	577400	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	246 - 252 mm		M12
PXN252S6	577800	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		246 - 252 mm		M12



Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Breite (W)	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
PXN025EG	577060	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm	2500N
PXN025S6	577460	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN031EG	577070	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm	2500N
PXN031S6	577470	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN036EG	577080	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm	2500N
PXN036S6	577480	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN046EG	577100	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm	2500N
PXN046S6	577500	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN052EG	577110	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm	2500N
PXN052S6	577510	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN063EG	577130	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm	2500N
PXN063S6	577530	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN073EG	577150	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm	2500N
PXN079EG	577160	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm	2500N
PXN079S6	577560	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXN092EG	577180	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm	2500N
PXN092S6	577580	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXN105S6	577600	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXN117EG	577220	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm	2500N
PXN117S6	577620	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Breite (W)	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
PXN143S6	577660	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN163S6	577690	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN169EG	577300	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXN169S6	577700	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN175S6	577710	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN182S6	577720	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN205S6	577750	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN219S6	577770	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN252EG	577400	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXN252S6	577800	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

