

TCB Kupfer Sammelschiene mit Gewinde und Befestigungsloch



MERKMALE

Endlöcher können zur Befestigung der Sammelschienen an einem Träger oder zum Anschluss des Haupteingangsleiters verwendet werden

Schwerlastanschluss

Leistungsschalter, Generator und vorgefertigter Stromnetzleiter

Alternative zu langen und mehreren Kabeln

Erd-/Masseanschluss

Stromverteilung

Abgerundete Kanten

Material: Kupfer



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Länge (L)	Lochgröße (HS)	Gewindegröße (TS)
TCB20X10-1M	550290	20 mm	10 mm	1000mm	10 mm	M8

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Länge (L)	Lochgröße (HS)	Gewindegröße (TS)
TCB30X10-2M	550160	30 mm	10 mm	2000mm	10 mm	M8
TCB30X10-1M	550180	30 mm	10 mm	1000mm	10 mm	M8

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Drehmoment (TQ)	A	Stückgewicht
TCB20X10-1M	550290	17.7 N·m	25 mm	1.67 kg
TCB30X10-2M	550160	17.7 N·m	25 mm	5.4 kg
TCB30X10-1M	550180	17.7 N·m	25 mm	2.5 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE