

EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, Ausführung Light, ungeschirmt

Ungeschirmter Baugruppenträger für Backplanemontage, Ausführung Light

MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwand Typ L („leicht“) mit integrierten 19"-Befestigungswinkeln

Modulschiene Typ „light“

Aluminium


Modulschienen hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

Einbaulast bis 7,5 kg

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Innen- und Außenabmessungen entsprechen:
IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar



Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
EMV-Schirmung:	Nein
Produkttyp:	Baugruppenträger/Einschub



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Griff enthalten
24564-131	3U	175mm	1	Rückwandplatine	160mm	Nein
24564-132	3U	235mm	1	Rückwandplatine	160mm, 220mm	Nein
24564-433	6U	295mm	1	Rückwandplatine	160mm, 220mm, 280mm	Nein
24564-133	3U	295mm	1	Rückwandplatine	160mm, 220mm, 280mm	Nein

Katalognummer	HöheGestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Griff enthalten
24564-432	6U	235mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm	Nein
24564-431	6U	175mm	1	Rückwandplatte	160mm	Nein

Table 2/2				
Katalognummer	Befestigung	Entspricht	Breite Gestell	Statische Last
24564-131	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg
24564-132	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg
24564-433	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg
24564-133	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg
24564-432	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg
24564-431	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Baugruppenträger ist nicht für Schirmung vorbereitet, Nachrüstung für Schutzart IP20 möglich

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE