


# Führungsschiene Mehrteilig, Aluminium/Kunststoff-Profil in der Mitte



Führungsschienen Mittelteil für individuelle mehrteilige Führungsschienen aus Kunststoff oder Aluminiumprofil. Geeignet für Endstücke vom Typ Standard, Zubehör, 4,4-Zoll und Endstücke mit Codierung.

## MERKMALE

Mittelteil zur Montage von Führungsschienen mit 2 mm Nutbreite

2 Kunststoffendstücke sind erforderlich; diese werden auf beide Enden des mittleren Profils aufgeschoben

Führungsschienen können in Modulschienen (Al-Profil) oder in 1,5 mm dicke Blechaufnahmen eingeklipst werden

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

**Produktfamilie:** EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac  
**Produkttyp:** Führungsschiene  
**Typ:** Mittelteil



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Leiterplattentiefe | Nutbreite | Farbe  | Material  | Anzahl Verpackungen | Passt zu                            |
|---------------|--------------------|-----------|--------|-----------|---------------------|-------------------------------------|
| 34560-891     | 160mm              | 2         | Silber | Aluminium | 1                   | Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub |
| 34560-892     | 220mm              | 2         | Silber | Aluminium | 1                   | Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub |
| 34560-893     | 280mm              | 2         | Silber | Aluminium | 1                   | Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub |
| 34560-900     | 1000mm             | 2         | Silber | Aluminium | 1                   | Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub |
| 34564-891     | 160mm              | 2         | Grau   | PVC       | 1                   | Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub |
| 34564-892     | 220mm              | 2         | Grau   | PVC       | 1                   | Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub |

| Katalognummer | Leiterplattentiefe | Nutbreite | Farbe | Material | Anzahl Verpackungen | Passt zu                            |
|---------------|--------------------|-----------|-------|----------|---------------------|-------------------------------------|
| 34564-893     | 280mm              | 2         | Grau  | PVC      | 1                   | Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub |
| 34564-900     | 1000mm             | 2         | Grau  | PVC      | 1                   | Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub |

| Table 2/2     |            |          |
|---------------|------------|----------|
| Katalognummer | Oberfläche | Farbcode |
| 34560-891     | Eloxiert   |          |
| 34560-892     | Eloxiert   |          |
| 34560-893     | Eloxiert   |          |
| 34560-900     | Eloxiert   |          |
| 34564-891     |            | RAL 7035 |
| 34564-892     |            | RAL 7035 |
| 34564-893     |            | RAL 7035 |
| 34564-900     |            | RAL 7035 |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in der Lieferlosgröße (LLG). Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Eine Führungsschiene besteht aus einem Paar Kopfstücken und einem Profilstück.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.