


Schwerkraftdübel mit Gummi-Unterlegscheibe, Gewindestange M10, 200 mm

KATALOGNUMMER

MTVB10200



MERKMALE

Komplett mit Gewindestange, Mutter, Unterlegscheibe und Lastenverteilungsblock

Gewindestange ist gegen unbeabsichtigtes Entfernen gesichert

Zugelassen zur Verwendung in stationären Brandschutzsystemen (für Rohre von bis zu 2")



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 584466

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Stangengröße (RS): 10

Länge (L): 200mm

Bohrerdurchmesser: 25mm


Statische Last: 800N

Statische Grenzlaster (F): 20kN

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last repräsentiert die maximal empfohlene Last bei Befestigung an einer trapezförmigen Platte.

Der Wert der endgültigen statischen Last berücksichtigt nicht die Traglastseigenschaften des Trägermaterials. Der entsprechende Sicherheitsfaktor muss zu dieser Lastbemessung hinzuaddiert werden.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

