

Führungsschiene Mehrteilig, Aluminium/Kunststoff-Profil in der Mitte



Führungsschienen Mittelteil für individuelle mehrteilige Führungsschienen aus Kunststoff oder Aluminiumprofil. Geeignet für Endstücke vom Typ Standard, Zubehör, 4,4-Zoll und Endstücke mit Codierung.

MERKMALE

Mittelteil zur Montage von Führungsschienen mit 2 mm Nutbreite

2 Kunststoffendstücke sind erforderlich; diese werden auf beide Enden des mittleren Profils aufgeschoben

Führungsschienen können in Modulschienen (Al-Profil) oder in 1,5 mm dicke Blechaufnahmen eingeklipst werden

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Produkttyp: Führungsschiene
Typ: Mittelteil



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Material	Farbe	Anzahl Verpackungen	Leiterplattentiefe	Nutbreite	Farbcode
34560-891	Aluminium	Silber	1	160mm	2	
34560-893	Aluminium	Silber	1	280mm	2	
34564-891	PVC	Grau	1	160mm	2	RAL 7035
34564-893	PVC	Grau	1	280mm	2	RAL 7035
34564-900	PVC	Grau	1	1000mm	2	RAL 7035
34564-892	PVC	Grau	1	220mm	2	RAL 7035
34560-900	Aluminium	Silber	1	1000mm	2	
34560-892	Aluminium	Silber	1	220mm	2	

Katalognummer	Oberfläche	Passt zu
34560-891	Eloxiert	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34560-893	Eloxiert	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34564-891		Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34564-893		Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34564-900		Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34564-892		Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34560-900	Eloxiert	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34560-892	Eloxiert	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in der Lieferlosgröße (LLG). Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Eine Führungsschiene besteht aus einem Paar Kopfstücken und einem Profilstück.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE