

Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder

MERKMALE

Zur Befestigung von Kabeln an Trägerflanschen

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

Komplett mit Kabelbinder



SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Kabelbinder	Durchmesser (Ø)
2H4CTBB	170210	Federstahl	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	Nylon schwarz	10 - 70 mm
2H4CTBW	170170	Federstahl	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	Nylon weiß	10 - 70 mm
4H24CTBB	170220	Federstahl	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	Nylon schwarz	10 - 70 mm
4H24CTBRS1	170280	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	Edelstahl 302 (EN 1.4324)	25 - 51 mm
4H24CTBW	170180	Federstahl	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	Nylon weiß	10 - 70 mm
4H58CTBB	170240	Federstahl	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	Nylon schwarz	10 - 70 mm
4H58CTBRS1	170300	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	Edelstahl 302 (EN 1.4324)	25 - 51 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Kabelbinder	Durchmesser (Ø)
4H58CTBW	170190	Federstahl	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	Nylon weiß	10 - 70 mm
4H912CTBB	170260	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	Nylon schwarz	10 - 70 mm
4H912CTBRS1	170310	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	Edelstahl 302 (EN 1.4324)	25 - 51 mm
4H912CTBW	170200	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	Nylon weiß	10 - 70 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last	Zertifizierungen
2H4CTBB	170210	150N	ITB
2H4CTBW	170170	150N	ITB
4H24CTBB	170220	150N	ITB
4H24CTBRS1	170280	300N	
4H24CTBW	170180	150N	ITB
4H58CTBB	170240	150N	ITB
4H58CTBRS1	170300	300N	
4H58CTBW	170190	150N	ITB
4H912CTBB	170260	150N	ITB
4H912CTBRS1	170310	300N	
4H912CTBW	170200	150N	ITB



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

