


Kabelrangiersockel | Schaltschränke, PCU



Dieser Rahmen schafft zusätzlichen Platz an der Unterseite und kann vom Schrank getrennt werden. Er verfügt über ein universelles Bohrungsmuster für eine einfache Montage von Zubehör.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Kabelführung oder zur Befestigung von Sammelschienenhaltern, wie z. Bsp. Erico oder Ter-Mate. Ein identisches Lochraster zum Schrankrahmen erlaubt es, alle wesentlichen Zubehörteile zu montieren (z. Bsp.: CLPF, CLPK, etc.). Wird am Schrank mit Schrauben M12 (im Lieferumfang enthalten) befestigt. Standardhöhe 300 mm (200 mm auf Anfrage lieferbar).

Material: Rahmen in 1,75 mm Stahlblech, Seitenwände in 1,35 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 41 | TYPE 1.

Montagemöglichkeiten: Zum Schließen der Seiten werden Seitenpaneele PCUP benötigt.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Front- und Rückpaneel sowie Montagematerial.

Material: Stahl
Oberfläche: Beschichtet
Farbe: Hellgrau
Farbcode: RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial
PCU3046R5	300mm	400mm	600mm	Edelstahl
PCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Edelstahl

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial
PCU3066R5	300mm	599mm	600mm	Edelstahl
PCU3068R5	300mm	599mm	800mm	Edelstahl
PCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Edelstahl
PCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Edelstahl
PCU3106R5	300mm	999mm	600mm	Edelstahl
PCU3108R5	300mm	999mm	800mm	Edelstahl
PCU3126R5	300mm	1199mm	600mm	Edelstahl
PCU3128R5	300mm	1199mm	800mm	Edelstahl
PCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Edelstahl
PCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Edelstahl
PCU2066R5	200mm	599mm	600mm	Edelstahl
PCU2068R5	200mm	599mm	800mm	Edelstahl
PCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Edelstahl
PCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Edelstahl
PCU2106R5	200mm	999mm	600mm	Edelstahl
PCU2108R5	200mm	999mm	800mm	Edelstahl
PCU2126R5	200mm	1199mm	600mm	Edelstahl
PCU2128R5	200mm	1199mm	800mm	Edelstahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.