

# Sockel Front- und Rückblende Edelstahl, PFS



Dieser Edelstahlsockel ermöglicht eine Verkabelung ohne Einschränkungen. Die Installation von Kabeln wird vereinfacht, da der Sockel zusätzlichen Platz unter dem Schrank schafft.

## MERKMALE

Beschreibung: Sockel Front- und Rückblenden. Für Verkabelung ohne Einschränkung und gemäß dem VDE 0113 Standard. Der Sockel besteht aus vier Eckstücken mit abnehmbaren Frontplatte. Die Seitenteile PSS müssen separat bestellt werden. Verfügbarer Höhen: 100 und 200 mm. 200 mm hohen Sockel werden mit zwei abnehmbaren Rückblende (je 100 mm hoch) geliefert. Die Frontplatte bestehen aus einem 200 mm Stück. Alle Blenden sind zur Verstärkung zweifach abekantet.

Material: AISI 304 / AISI 316L vorgeschliffener Edelstahl. Ecken 2 mm, Blenden 1.5 mm.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Verpackungseinheit: 1 Sockel mit Montagematerial.

Montagemöglichkeiten: Für einen vollständigen Sockel, fügen Sie die Seitenteile PSS hinzu.

**Dicke:** 1.5mm  
**Oberfläche:** Gebürstet

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Produktfamilie | Material      | Gehäusematerial |
|---------------|-------|--------|-------|----------------|---------------|-----------------|
| PFS1100       | 100mm | 1000mm | 60mm  | Freistehend    | Edelstahl 304 | Baustahl        |
| PFS1100-316   | 100mm | 1000mm | 60mm  | Freistehend    | Edelstahl 316 | Baustahl        |
| PFS2120       | 200mm | 1200mm | 60mm  | Freistehend    | Edelstahl 304 | Baustahl        |
| PFS2060       | 200mm | 600mm  | 60mm  | Freistehend    | Edelstahl 304 | Baustahl        |
| PFS1060       | 100mm | 600mm  | 60mm  | Freistehend    | Edelstahl 304 | Baustahl        |
| PFS2080-316   | 200mm | 800mm  | 60mm  | Freistehend    | Edelstahl 316 | Baustahl        |
| PFS2100-316   | 200mm | 1000mm | 60mm  | Freistehend    | Edelstahl 316 | Baustahl        |
| PFS1080-316   | 100mm | 800mm  | 60mm  | Freistehend    | Edelstahl 316 | Baustahl        |
| PFS1120-316   | 100mm | 1200mm | 60mm  | Freistehend    | Edelstahl 316 | Baustahl        |
| PFS1120       | 100mm | 1200mm | 60mm  | Freistehend    | Edelstahl 304 | Baustahl        |

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Produktfamilie | Material      | Gehäusematerial |
|---------------|-------|--------|-------|----------------|---------------|-----------------|
| PFS1080       | 100mm | 800mm  | 60mm  | Freistehend    | Edelstahl 304 | Baustahl        |
| PFS2080       | 200mm | 800mm  | 60mm  | Freistehend    | Edelstahl 304 | Baustahl        |
| PFS1060-316   | 100mm | 600mm  | 60mm  | Freistehend    | Edelstahl 316 | Baustahl        |
| PFS2100       | 200mm | 1000mm | 60mm  | Freistehend    | Edelstahl 304 | Baustahl        |
| PFS2120-316   | 200mm | 1200mm | 60mm  | Freistehend    | Edelstahl 316 | Baustahl        |
| PFS2060-316   | 200mm | 600mm  | 60mm  | Freistehend    | Edelstahl 316 | Baustahl        |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für 1600 mm breite Schränke werden 2 Stück 800 mm breite Sockel benötigt.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**