

Seitenwände | Schaltschränke, SPM



Diese Seitenwände sorgen dafür, dass der Schutzgrad beibehalten wird. Somit werden die elektrischen Bauteile ohne Störungen betrieben, und Personen sind vor Verletzungen geschützt.

MERKMALE

Beschreibung: Einfache Ein-Mann-Montage. Mit einer extrudierten, einteiligen Polyurethan-Dichtung versiegelt, und mit acht Schrauben und neuen patentierten Haltern montiert, kann durch Seitentür DNS ersetzt werden.

Material: 1.5 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: IP 55 | TYPE 12, 13 in Kombination mit MCS.
IP66 | TYPE 4, 12, 13 in Kombination mit MCS-HP.

Verpackungseinheit: 2 Panele mit Montagematerial.

Dicke: 1.5mm
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbcode: RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Farbe	Produktfamilie	Gehäusematerial
SPM1405R5	1400mm	19mm	500mm	Hellgrau	Freistehend	Baustahl
SPM2004R5	2000mm	19mm	400mm	Hellgrau	Freistehend	Baustahl
SPM1808R5	1800mm	19mm	800mm	Hellgrau	Freistehend	Baustahl
SPM1106R5	1100mm	19mm	600mm	Hellgrau	Freistehend	Baustahl
SPM2005R5	2000mm	19mm	500mm	Hellgrau	Freistehend	Baustahl
SPM1810R5	1800mm	19mm	1000mm	Hellgrau		Baustahl
SPM2010R5	2000mm	19mm	1000mm	Hellgrau	Freistehend	Baustahl
SPM2006R5	2000mm	19mm	600mm	Hellgrau	Freistehend	Baustahl
SPM2210R5	2200mm	19mm	1000mm	Hellgrau		Baustahl
SPM1806R5	1800mm	19mm	600mm	Hellgrau	Freistehend	Baustahl
SPM2208R5	2200mm	19mm	800mm	Hellgrau	Freistehend	Baustahl
SPM2008R5	2000mm	19mm	800mm	Hellgrau	Freistehend	Baustahl
SPM1605R5	1600mm	19mm	500mm	Hellgrau	Freistehend	Baustahl

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Farbe	Produktfamilie	Gehäusematerial
SPM1804R5	1800mm	19mm	400mm	Hellgrau	Freistehend	Baustahl
SPM1805R5	1800mm	19mm	500mm	Hellgrau	Freistehend	Baustahl
SPM1205R5	1200mm	19mm	500mm	Lichtgrau	Freistehend	Baustahl
SPM1606R5	1600mm	19mm	600mm	Hellgrau	Freistehend	Baustahl
SPM2206R5	2200mm	19mm	600mm	Hellgrau	Freistehend	Baustahl
SPM1406R5	1400mm	19mm	600mm	Hellgrau	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE