

Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567



MERKMALE

Für hohe statische Anforderungen im Industriebau

Geeignet als Fixpunkt

Kann auf T-Träger geschweißt werden, um als ein Schiebeelement eingesetzt zu werden

Material: Stahl

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Lochgröße (HS)	Breite (W)
DIN021HD	400197	Feuerverzinkt	21.3 mm	15	11.5 mm	30 mm
DIN021PL	400149	Blank	21.3 mm	15	11.5 mm	30 mm
DIN027HD	400199	Feuerverzinkt	26.9 mm	20	11.5 mm	30 mm
DIN027PL	400151	Blank	26.9 mm	20	11.5 mm	30 mm
DIN034HD	400201	Feuerverzinkt	33.7 mm	25	11.5 mm	30 mm
DIN034PL	400153	Blank	33.7 mm	25	11.5 mm	30 mm
DIN042HD	400203	Feuerverzinkt	42.4 mm	32	11.5 mm	30 mm
DIN042PL	400155	Blank	42.4 mm	32	11.5 mm	30 mm
DIN048HD	400205	Feuerverzinkt	48.3 mm	40	11.5 mm	30 mm
DIN048PL	400157	Blank	48.3 mm	40	11.5 mm	30 mm
DIN060HD	400208	Feuerverzinkt	60.3 mm	50	14 mm	40 mm
DIN060PL	400160	Blank	60.3 mm	50	14 mm	40 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Lochgröße (HS)	Breite (W)
DIN076HD	400210	Feuerverzinkt	76.1 mm	65	14 mm	40 mm
DIN076PL	400162	Blank	76.1 mm	65	14 mm	40 mm
DIN089HD	400212	Feuerverzinkt	88.9 mm	80	14 mm	40 mm
DIN089PL	400164	Blank	88.9 mm	80	14 mm	40 mm
DIN102HD	400214	Feuerverzinkt	102 mm	90	18 mm	50 mm
DIN102PL	400166	Blank	102 mm	90	18 mm	50 mm
DIN114HD	400216	Feuerverzinkt	114.3 mm	100	18 mm	50 mm
DIN114PL	400168	Blank	114.3 mm	100	18 mm	50 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Lochgröße (HS)	Breite (W)
DIN140HD	400219	Feuerverzinkt	139.7 mm	125	18 mm	50 mm
DIN140PL	400171	Blank	139.7 mm	125	18 mm	50 mm
DIN168HD	400222	Feuerverzinkt	168.3 mm	150	18 mm	50 mm
DIN168PL	400174	Blank	168.3 mm	150	18 mm	50 mm
DIN219HD	400225	Feuerverzinkt	219.1 mm	200	18 mm	50 mm
DIN219PL	400177	Blank	219.1 mm	200	18 mm	50 mm
DIN273HD	400229	Feuerverzinkt	273 mm	250	23 mm	60 mm
DIN273PL	400181	Blank	273 mm	250	23 mm	60 mm
DIN323HD	400233	Feuerverzinkt	323.9 mm	300	23 mm	60 mm
DIN323PL	400185	Blank	323.9 mm	300	23 mm	60 mm
DIN355HD	400234	Feuerverzinkt	355.6 mm	350	23 mm	60 mm
DIN355PL	400186	Blank	355.6 mm	350	23 mm	60 mm
DIN406HD	400236	Feuerverzinkt	406.4 mm	400	27 mm	70 mm
DIN406PL	400188	Blank	406.4 mm	400	27 mm	70 mm
DIN457HD	400238	Feuerverzinkt	457 mm	450	27 mm	70 mm
DIN457PL	400190	Blank	457 mm	450	27 mm	70 mm
DIN508HD	400239	Feuerverzinkt	508 mm	500	27 mm	70 mm
DIN508PL	400191	Blank	508 mm	500	27 mm	70 mm
DIN610HD	400241	Feuerverzinkt	610 mm	600	27 mm	70 mm
DIN610PL	400193	Blank	610 mm	600	27 mm	70 mm

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	A
DIN021HD	400197	5 mm	58 mm
DIN021PL	400149	5 mm	58 mm


Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	A
DIN027HD	400199	5 mm	64 mm
DIN027PL	400151	5 mm	64 mm
DIN034HD	400201	5 mm	72 mm
DIN034PL	400153	5 mm	72 mm
DIN042HD	400203	5 mm	82 mm
DIN042PL	400155	5 mm	82 mm
DIN048HD	400205	5 mm	88 mm
DIN048PL	400157	5 mm	88 mm
DIN060HD	400208	6 mm	108 mm
DIN060PL	400160	6 mm	108 mm
DIN076HD	400210	6 mm	122 mm
DIN076PL	400162	6 mm	122 mm
DIN089HD	400212	6 mm	136 mm
DIN089PL	400164	6 mm	136 mm
DIN102HD	400214	8 mm	166 mm
DIN102PL	400166	8 mm	166 mm
DIN114HD	400216	8 mm	178 mm
DIN114PL	400168	8 mm	178 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	A
DIN140HD	400219	8 mm	204 mm
DIN140PL	400171	8 mm	204 mm
DIN168HD	400222	8 mm	232 mm
DIN168PL	400174	8 mm	232 mm
DIN219HD	400225	8 mm	284 mm
DIN219PL	400177	8 mm	284 mm
DIN273HD	400229	8 mm	348 mm
DIN273PL	400181	8 mm	348 mm
DIN323HD	400233	8 mm	398 mm
DIN323PL	400185	8 mm	398 mm
DIN355HD	400234	8 mm	432 mm
DIN355PL	400186	8 mm	432 mm
DIN406HD	400236	10 mm	498 mm
DIN406PL	400188	10 mm	498 mm
DIN457HD	400238	10 mm	548 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	A
DIN457PL	400190	10 mm	548 mm
DIN508HD	400239	10 mm	600 mm
DIN508PL	400191	10 mm	600 mm
DIN610HD	400241	10 mm	710 mm
DIN610PL	400193	10 mm	710 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

