

Teleskopischer Rohrständer



Die teleskopische Rohrstütze von nVent CADDY ist eine verstellbare und flexible Lösung zur Unterstützung horizontaler Rohrleitungen mithilfe einer herkömmlichen V-Sattel- oder Schraubflanschbefestigung. Das Design gewährleistet eine schnellere Installation, die sich rasch an verschiedene Rohrgrößen und Höhen über dem Boden anpassen lässt. Die einzigartige V-Schraubbefestigung mit integrierter nVent CADDY Rod Lock-Technologie und Flanschbefestigungsflanschen kann an eine Vielzahl von Lochbildern, Größen und Rohrdurchmessern angepasst werden. Dadurch werden Lagerbestände und die Anzahl der benötigten Komponenten reduziert, was Einsparungen von mehr als zwei Dritteln ermöglicht. Die teleskopische Rohrstütze von nVent CADDY wird als komplett vormontierte Lösung geliefert und ist eine moderne Lösung für Rohrleitungssysteme.

MERKMALE

Zur Aufständierung von bodennahen Rohrleitungen.

Das Set wird in einem Karton mit allen benötigten Komponenten geliefert, das vereinfacht das Handling und minimiert den Lagerplatz.

Die Gestaltung der Aufständierung ermöglicht eine 80% Zeitersparnis beim Aufbau.

Der teleskopische Ständer erlaubt eine Höhenjustierung.

Der V-förmige Befestigungsbügel passt für viele Rohrdurchmesser und reduziert den nötigen Lagerbestand um 65%.

Dank der mühelosen „eindrücken und fertig“-Funktion lässt sich der V-Bügel schnell befestigen.

Ein Ablaufloch im Boden sorgt für den Abfluss von Kondenswasser.

Es sind vier Befestigungslöcher in der Grundplatte vorhanden.

Entspricht der Norm Federal Specification WW-H-171 (Typ 37, 38), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 37)

Material: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	A	B	C	D
CTS10	580066	125 - 250	605 - 1070 mm	365 mm	216 mm	165 mm
CTS10A24		300 - 600		686 mm		

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	A	B	C	D
CTSS10		125 - 250	410 - 655 mm	365 mm	216 mm	165 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E	G	Lochgröße (HS)	Statische Last	Stückgewicht
CTS10	580066	135 - 260 mm	608 - 1021 mm	16 mm	13540N	16.1 kg
CTS10A24				16 mm		3.4 kg
CTSS10		135 - 260 mm	405 - 595 mm	16 mm	13540N	14.3 kg





ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bei isolierten Rohren ist der V-Bügel nach der Isolierung anzubringen.

Die höhenverstellbare Rohrstütze kann Rohre bis 24" aufnehmen wenn der V-Bügel entfernt wird. Das Rohrgewicht und die Stützabstände sind vom Installateur zu ermitteln und festzulegen, wenn große Rohrdurchmesser aufgeständert werden

Sicherheitsfaktor 2:1 für die metrische statische Last verwendet. Sicherheitsfaktor 3.5:1 für die imperiale statische Last verwendet.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

