

# Trägerklammer für soliden Rundleiter



## MERKMALE

Klammer zum Befestigen von solidem Rundleitern wie z. B. nVent ERICO Cu-Bond Rundleiter an flache Metallgegenstände wie I-Träger, Winkeleisen und Kanaleisen

Zur Verwendung mit Verkupferten, Kupfer- oder Edelstahl-Festkörperleitern

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


| Katalognummer | Material                  | Breite (W) | Höhe (H) | Tiefe (D) | Flanschstärke (FT) | Leiter mit Kupferverbindung von nVent ERICO |
|---------------|---------------------------|------------|----------|-----------|--------------------|---------------------------------------------|
| SBCS1314      | Edelstahl 316 (EN 1.4401) | 55 mm      | 90 mm    | 70mm      | 6 - 25 mm          | CBSC13, CBSC14                              |

Table 2/2

| Katalognummer | Stückgewicht | Entspricht  |
|---------------|--------------|-------------|
| SBCS1314      | 0.28 kg      | IEC 62561-4 |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die IEC-Konformität gilt nur für die aufgeführten nVent ERICO Cu-Bond-Leitungen.



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE