

EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, Heavy, schirmbar mit EMV-Dichtung



Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

MERKMALE

Modulschiene vom Typ „Heavy“

Schock- und vibrationsfest bis zu 5 g

IP 20 gemäß IEC 60529

Schock- und vibrationsgeprüft nach den Normen der Deutschen Bahn BN 411002., BN 411003

Innen- und Außenabmessungen entsprechen:
IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Einbaulast bis 15 kg

Ausführung ohne Frontgriffe

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

EMV-Schirmung: Nein
Oberfläche: Eloxiert; Passiviert
Material: Aluminium
Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ Dichtung
24563-161	3U	175mm	1	Rückwandplatine	160mm	Textil EMV
24563-162	3U	235mm	1	Rückwandplatine	160mm, 220mm	Textil EMV
24563-163	3U	295mm	1	Rückwandplatine	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMV
24563-164	3U	355mm	1	Rückwandplatine	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Textil EMV
24563-461	6U	175mm	1	Rückwandplatine	160mm	Textil EMV
24563-462	6U	235mm	1	Rückwandplatine	160mm, 220mm	Textil EMV

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ Dichtung
24563-463	6U	295mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMV
24563-464	6U	355mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Textil EMV

Table 2/2

Katalognummer	Schock- und Vibrationstoleranz	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Breite Gestell	Statische Last
24563-161	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-162	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-163	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-164	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-461	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-462	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-463	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-464	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.