


Führungsschiene mit Codierung für CompactPCI/ VME64x, PC



Neue Generation von Wih Coding-Führungsschienen für Leiterplatten oder Einschübe. Bildet eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Mechanik des Baugruppenträgers und den Unterbaugruppen. With the optimized design and the new high quality plastic material not just the stability was significantly increased, but also the fire safety properties improved. Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the

MERKMALE

Neue Generation der kodierbaren Kunststoff-Führungsschienen zur sicheren Aufnahme von Leiterplatten oder Steckbaugruppen

Deutlich erhöhte Stabilität, durch optimierte Konstruktion und hochwertiges Material (PC)

Verbesserte Brandschutzeigenschaften, erfüllt EN 45545-2 Anforderungen R22, R23 und R24 mit HL3

„Halogenfrei“, nach IEC 61249-2-21

Können an Modulschienen (Al-Profil) oder an 1,5 mm dicke Stahlblechprofilen befestigt werden

Die Führungsschiene kann an Modulschienen Typ H und R zusätzlich angeschraubt werden. Dies ermöglicht den Einsatz bei Schock und Vibrationsanwendungen (z.B. im Bahnbereich)

Für den leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte und Horizontalschiene ist ein optionaler ESD-Clip erhältlich

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

Produktfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Produkttyp:	Führungsschiene
Typ:	Kodierung
Passt zu:	Baugruppenträger; Gehäuse; 19-Zoll-Einschub; Systeme



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Leiterplatten tiefe	Nutbrei te	Farbe	Material	Anzahl Verpackungen	Entspric ht	Oberfläc he
64568-089	160mm	2	Rot	Glasfaserverstärkter Kunststoff	1	EN 4554 5-2	
64568-090	160mm	2	Grau	Glasfaserverstärkter Kunststoff	1	EN 4554 5-2	
24568-331	280mm	2.5	Rot, Silber	Glasfaserverstärkter Kunststoff, Aluminium	10	EN 4554 5-2	Eloxiert
24568-332	340mm	2.5	Rot, Silber	Glasfaserverstärkter Kunststoff, Aluminium	10	EN 4554 5-2	Eloxiert
24568-341	280mm	2.5	Grau, Silber	Glasfaserverstärkter Kunststoff, Aluminium	10	EN 4554 5-2	Eloxiert
24568-342	340mm	2.5	Grau, Silber	Glasfaserverstärkter Kunststoff, Aluminium	10	EN 4554 5-2	
24568-356	160mm	2	Rot	Glasfaserverstärkter Kunststoff	10	EN 4554 5-2	
24568-357	70mm	2	Rot	Glasfaserverstärkter Kunststoff	10	EN 4554 5-2	
24568-358	160mm	2	Grau	Glasfaserverstärkter Kunststoff	10	EN 4554 5-2	
24568-360	70mm	2	Grau	Glasfaserverstärkter Kunststoff	10	EN 4554 5-2	
64568-085	70mm	2	Rot	Glasfaserverstärkter Kunststoff	1	EN 4554 5-2	
64568-086	70mm	2	Grau	Glasfaserverstärkter Kunststoff	1	EN 4554 5-2	
64568-091	220mm	2	Rot	Glasfaserverstärkter Kunststoff	1	EN 4554 5-2	
64568-092	220mm	2	Grau	Glasfaserverstärkter Kunststoff	1	EN 4554 5-2	
64568-111	220mm	2.5	Rot, Silber	Glasfaserverstärkter Kunststoff, Aluminium	1	EN 4554 5-2	
64568-109	160mm	2.5	Rot, Silber	Glasfaserverstärkter Kunststoff, Aluminium	1	EN 4554 5-2	
64568-110	160mm	2.5	Grau, Silber	Glasfaserverstärkter Kunststoff, Aluminium	1	EN 4554 5-2	
64568-112	220mm	2.5	Grau, Silber	Glasfaserverstärkter Kunststoff, Aluminium	1	EN 4554 5-2	

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.