

nVent CADDY Speed Link SLS Kit para trapecio

NÚMERO DE CATÁLOGO

TSR1220SLS3



CARACTERÍSTICAS

Solución lista para montar que incluye: carril telescópico , dos cables con gancho de sujeción y dos mecanismos de bloqueo CADDY SPEED LINK SLS

Se ajusta a la longitud deseada telescópicamente y se asegura apretando el retén de acero de resorte

La sección standard a lo largo de toda la longitud del carril telescópico permite el montaje de la mayoría de accesorios en cualquier punto entre los dos cables de sujeción

Soporta hasta siete tubos conduit de 2" (50 DN), hasta seis tuberías de 2" (50 DN) llenas de agua a un espaciamiento de 3 m y bandeja portacables de hasta 450 mm de ancho

Tanto conduit como tuberías pueden colocarse directamente sobre el Perfil Strut, ahorrando espacio vertical en construcciones con holgura limitada para la instalación

Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable

Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY

Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posición con la tuerca de apriete manual

Se instala en reemplazos de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal

Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 366595

Material: Acero;Aleación de zinc;Poliamida

Acabado: Electrogalvanizado;Pregalvanizado

De conformidad con: SMACNA HVAC-DCS

Diámetro del cable de acero: 3 mm

Longitud del cable de acero: 3m

Longitud 1 (L1): 356 - 546 mm

Longitud 2 (L2): 318 - 508 mm

Altura (H): 35 mm

Anchura (W): 41 mm

Espesor (T): 1 mm

A: 57.6 mm

B: 23.2 mm

C: 6.1 mm

D: 22.2 mm

E: 46.5 mm


Carga estática 1 (F1): 1330N

Carga estática 2 (F2): 880N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La Carga Estática 1 representa una carga distribuida para instalaciones de 300 a 500 mm y una carga puntual para instalaciones de 300 a 400 mm. La Carga Estática 2 representa una carga puntual para instalaciones de 400 a 500 mm.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

