

# Panel frontal, blindado, con bisagras inferiores

Panel frontal en U-perfil inferior con bisagras para junta textil.

## CARACTERÍSTICAS

El panel frontal del perfil en U se puede desdoblar a un ángulo de apertura de 135° (no RatiopacPRO)

Permite el montaje en rieles horizontales

Blindado, panel frontal U con junta textil EMC

Adecuado para subracks (EuropacPRO) y cajas (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Fondo (D):</b>         | 2.5mm                   |
| <b>Material:</b>          | Aluminio                |
| <b>Acabado:</b>           | Anodizado; Pasivado     |
| <b>Tipo de accesorio:</b> | Panel frontal           |
| <b>Tipo de producto:</b>  | Panel frontal           |
| <b>Tipo:</b>              | Panel frontal sin mango |



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2


| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje             | Tipo de junta | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 20848-599          | 3U              | 42HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-604          | 6U              | 84HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-608          | 3U              | 28HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-605          | 4U              | 42HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-602          | 6U              | 42HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-601          | 3U              | 84HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Textil EMC    | Anodizado       |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje             | Tipo de junta | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 20848-607          | 4U              | 84HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-606          | 4U              | 63HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-600          | 3U              | 63HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-696          | 6U              | 28HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-603          | 6U              | 63HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Textil EMC    | Anodizado       |

| Table 2/2          |                 |                 |                                 |                     |             |             |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | De conformidad con              | Apantallamiento EMC | Altura (H)  | Anchura (W) |
| 20848-599          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable)   | 128.4m<br>m | 213mm       |
| 20848-604          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable)   | 261.8m<br>m | 426.4mm     |
| 20848-608          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable)   | 128.4m<br>m | 141.9mm     |
| 20848-605          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable)   | 172.9m<br>m | 213mm       |
| 20848-602          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable)   | 261.8m<br>m | 213mm       |
| 20848-601          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable)   | 128.4m<br>m | 426.4mm     |
| 20848-607          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable)   | 172.9m<br>m | 426.4mm     |
| 20848-606          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable)   | 172.9m<br>m | 319.7mm     |
| 20848-600          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable)   | 128.4m<br>m | 319.7mm     |
| 20848-696          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable)   | 261.8m<br>m | 141.9mm     |
| 20848-603          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable)   | 261.8m<br>m | 319.7mm     |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El panel frontal se puede quitar en posición abierta (> 135°).



Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

## North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Europe

Straubenhardt, Germany  
 +49.7082.794.0  
 Betschdorf, France  
 +33.3.88.90.64.90  
 Warsaw, Poland  
 +48.22.209.98.35  
 Assago, Italy  
 +39.02.932.7141  
 Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE