

# Mordaza BC200/BC400

## CARACTERÍSTICAS

Orificio roscado en las partes posterior e inferior



**Material:** Acero  
**Acabado:** Electro galvanizado




## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Tamaño de la varilla (RS) | Espesor del reborde (FT) | Par de apriete (TQ) | Carga estática |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| BC200              | 0.25                      | 16 mm Max                | 3 N·m               | 440N           |
| BC400              | 0.375                     | 19.1 mm Max              | 3 N·m               | 880N           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

