

# nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho para cubierta pre-ensamblado

Se conecta de forma rápida y sencilla a los huecos de la cubierta metálica

Terminación en acero flexible que se introduce y bloquea en el hueco de la cubierta metálica

Innovador diseño que ayuda a proteger el cable de los bordes afilados, minimizando el riesgo de dañar el cable

**Material:** Acero; Aleación de zinc; Polipropileno  
**Acabado:** Electro galvanizado  
**Factor de seguridad de carga estática:** 5:01  
**De conformidad con:** SMACNA HVAC-DCS



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | Grosor de la chapa de la cubierta del techo | A      | Tamaño de taladro (HS) | Carga estática |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------|----------------|
| SLK15L2DH          | 196677             | 1.5 mm                      | 2m                          | 1.5 mm Max                                  | 9.2 mm | 8 mm                   | 195N           |
| SLK15L3DH          | 196504             | 1.5 mm                      | 3m                          | 1.5 mm Max                                  | 9.2 mm | 8 mm                   | 195N           |
| SLK15L5DH          | 196505             | 1.5 mm                      | 5m                          | 1.5 mm Max                                  | 9.2 mm | 8 mm                   | 195N           |
| SLK2L3DH           | 196532             | 2 mm                        | 3m                          | 1.5 mm Max                                  | 9.2 mm | 8 mm                   | 440N           |
| SLK2L5DH           | 196533             | 2 mm                        | 5m                          | 1.5 mm Max                                  | 9.2 mm | 8 mm                   | 440N           |

**Altura (H):** 55 mm

**Anchura (W):** 19 mm  
**Espesor (T):** 12.5 mm  
**Ángulo (a):** 90 ° Max

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO


---

La capacidad de carga sólo es aplicable si a su vez la de la cubierta metálica es adecuada.

Verificar con el fabricante de cubierta la capacidad de carga recomendada.

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### **Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### **Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### **Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

