

# Perno de anclaje de expansión de cuña



## CARACTERÍSTICAS

Aprobado por ICC® para usarse en concreto agrietado y sin grietas


Incluye tuerca y arandela

Cumple con la norma NFPA® 13 como precalificado para aplicaciones sísmicas

**Material:** Acero  
**Acabado:** Electro galvanizado

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del tornillo (Sc) | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) | Par de apriete (TQ) |
|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| CSBCAB030037EG     | 404434             | 10                         | 76 mm           | 44.5 mm         | 27 N·m              |
| CSBCAB037550EG     | 404435             | 12                         | 95 mm           | 54 mm           | 54 N·m              |
| CSBCAB045050EG     | 404436             | 12                         | 114 mm          | 73 mm           | 54 N·m              |
| CSBCAB047562EG     | 404438             | 16                         | 121 mm          | 73 mm           | 81 N·m              |
| CSBCAB055050EG     | 404437             | 12                         | 138 mm          | 98 mm           | 54 N·m              |
| CSBCAB055075EG     | 404440             | 20                         | 138 mm          | 83 mm           | 149 N·m             |
| CSBCAB060062EG     | 404439             | 16                         | 152 mm          | 105 mm          | 81 N·m              |
| CSBCAB062575EG     | 404441             | 20                         | 159 mm          | 102 mm          | 149 N·m             |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

