


# nVent CADDY Speed Link SLS Kit para trapecio



## CARACTERÍSTICAS

Solución lista para montar que incluye: carril telescópico , dos cables con gancho de sujección y dos mecanismos de bloqueo CADDY SPEED LINK SLS

Se ajusta a la longitud deseada telescópicamente y se asegura apretando el retén de acero de resorte

La sección standard a lo largo de toda la longitud del carril telescópico permite el montaje de la mayoría de accesorios en cualquier punto entre los dos cables de sujección

Soporta hasta siete tubos conduit de 2" (50 DN), hasta seis tuberías de 2" (50 DN) llenas de agua a un espaciamiento de 3 m y bandeja portacables de hasta 450 mm de ancho

Tanto conduit como tuberías pueden colocarse directamente sobre el Perfil Strut, ahorrando espacio vertical en construcciones con holgura limitada para la instalación

Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable

Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY

Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posición con la tuerca de apriete manual

Se instala en reemplazos de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal

Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo          | TSR1220SLS3                            |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Número de artículo          | 366595                                 |
| Material                    | Acero<br>Aleación de zinc<br>Poliamida |
| Acabado                     | Electrogalvanizado<br>Pregalvanizado   |
| De conformidad con          | SMACNA HVAC-DCS                        |
| Diámetro del cable de acero | 3 mm                                   |
| Longitud del cable de acero | 3m                                     |
| Longitud 1 (L1)             | 356 - 546 mm                           |
| Longitud 2 (L2)             | 318 - 508 mm                           |
| Altura (H)                  | 35 mm                                  |
| Anchura (W)                 | 41 mm                                  |
| Espesor (T)                 | 1 mm                                   |
| A                           | 57.6 mm                                |


Table 2/2

| Número de catálogo    | TSR1220SLS3 |
|-----------------------|-------------|
| B                     | 23.2 mm     |
| C                     | 6.1 mm      |
| D                     | 22.2 mm     |
| E                     | 46.5 mm     |
| Carga estática 1 (F1) | 1330N       |
| Carga estática 2 (F2) | 880N        |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La Carga Estática 1 representa una carga distribuida para intalaciones de 300 a 500 mm y una carga puntual para instalaciones de 300 a 400 mm. La Carga Estática 2 representa una carga puntual para instalaciones de 400 a 500 mm.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

