

# Seguridad en rack Plus, 3 U, 208 / 240 V AC



## CARACTERÍSTICAS

19", Unidad de distribución de energía de 3 U con función de parada de emergencia

Suministra alimentación de la red de CA a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor de alimentación central

208 V fase a fase o fase a neutro o 240 V fase a fase de entrada de red

Salidas de CA con diferentes tipos de conectores, conmutadas por interruptor ON/OFF

Salidas de CA permanentes (Servicio)

Todas las salidas están protegidas por disyuntores

La función de parada de emergencia cumple con los requisitos de EN 60947-5-1 y EN 60204-1 y es a prueba de vandalismo

Se puede conectar un botón externo adicional de parada de emergencia al sistema

UL pendiente

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Compatible con:</b>                      | Varistar CP; Novastar                 |
| <b>Función:</b>                             | Parada de emergencia                  |
| <b>Limitador de corriente de irrupción:</b> | No                                    |
| <b>Dispositivo de corriente residual:</b>   | No                                    |
| <b>Tapa del disyuntor:</b>                  | No                                    |
| <b>Tipo de accesorio:</b>                   | Accesorios de distribución de energía |

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de producto         | Tensión de entrada de CA | Número de fases | Filtro EMC | Limitador de pico de corriente | Altura del rack |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------|
| 21272-001          | Distribuidor de potencia | 208 – 240V               | 1               | Sí         | Sí                             | 3U              |
| 21272-003          | Distribuidor de potencia | 208 – 240V               | 1               | No         | No                             | 3U              |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Cantidad del paquete |
|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 21272-001          | IEC C13, IEC C19          | 1                    |
| 21272-003          | IEC C13 lockable          | 1                    |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para la configuración exacta de las características opcionales y la configuración de ejemplo, consulte la tabla de elementos entregados.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

