




Carril guía con codificación para CompactPCI/ VME64x, Offset 0,1", 160 mm, Verde, SPQ 50

Phase-out

NÚMERO DE CATÁLOGO

64560-071



El carril guía offset de plástico (0,1") con codificación para sistemas CompactPCI y VME64x, forma una interfaz fiable entre la mecánica de subpaquetes y los subconjuntos. Las clavijas opcionales de clave/codificación que impiden que las placas se inserten en ranuras incorrectas. Los rieles guía se pueden atornillar adicionalmente al riel horizontal o placas de 1,5 mm de espesor para mayores requisitos de choque y vibración. El carril guía puede equiparse opcionalmente con un clip ESD, que garantiza el contacto conductivo entre PCB, mango (IES, IEL) y riel horizontal. Adecuado para RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO y EuropacPRO.

CARACTERÍSTICAS

Carril guía offset (0,1") con ancho de ranura de 2 mm y codificación para fuentes de alimentación CompactPCI

Clips ESD opcionales para ranura de PCB y para alineación pin disponibles

Clavijas de teclado/codificación opcionales para evitar que las placas se inserten en la posición de ranura incorrecta

Los rieles guía se pueden sujetar en rieles horizontales (extrusión AL) o en placas de 1,5 mm de espesor

Temperatura de almacenamiento: A partir de -40 °C ... 130 °C.



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho de ranura: 2

Color: Verde

Material: De plástico

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac

Tipo de producto: Guía de tren

Tipo: Codificación, offset

Compatible con: Subpistas; Casos; Chasis

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.