

Panel frontal, anodizado frontal, conductor trasero, sin blindaje



Panel frontal, sin blindaje, anodizado frontal y conductor trasero.

CARACTERÍSTICAS

Panel frontal de ancho parcial, Al, 2,5 mm

Al, anodizado frontal, conductivo

Tipo de accesorio:	Panel frontal
Fondo (D):	2.5mm
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal sin mango



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Acabado frontal	Acabado trasero
30847-459	2U	42HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo
30847-460	2U	63HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo
30847-462	4U	28HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo
30847-458	2U	28HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo
30847-466	5U	28HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo


Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Acabado frontal	Acabado trasero
30847-467	5U	42HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo
30847-468	5U	63HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo
30847-469	5U	84HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo
30838-043	3U	4HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo

Table 2/2

Número de catálogo	Bordes tratados	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Altura (H)	Anchura (W)	Certificaciones
30847-459	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84mm	213mm	
30847-460	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84mm	319.7mm	
30847-462	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9mm	141.9mm	
30847-458	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84mm	141.9mm	
30847-466	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	217.4mm	141.9mm	
30847-467	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	217.4mm	213mm	
30847-468	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	217.4mm	319.7mm	
30847-469	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	217.4mm	426.4mm	
30838-043	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	20mm	RoHS

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el material de fijación (mangas, tornillos de cuello) por separado.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

