


# Panel frontal, perfil en U, blindaje Refrofit



Panel frontal de perfil en U para junta textil EMC.

## CARACTERÍSTICAS

Perfil en U, panel delantero, Al, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero

Para EMC junta textil

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Fondo (D):</b>           | 2.5mm                   |
| <b>Material:</b>            | Aluminio                |
| <b>Acabado:</b>             | Anodizado; Pasivado     |
| <b>Tipo de accesorio:</b>   | Panel frontal           |
| <b>Tipo de producto:</b>    | Panel frontal           |
| <b>Tipo:</b>                | Panel frontal sin mango |
| <b>Apantallamiento EMC:</b> | No (Retrofitable)       |



## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje               | Tipo de junta | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 20848-160          | 6U              | 63HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 30848-386          | 3U              | 10HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-269          | 4U              | 42HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 30848-358          | 3U              | 12HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 30848-383          | 6U              | 7HP            | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje               | Tipo de junta | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 20848-113          | 6U              | 21HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-047          | 3U              | 42HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-120          | 6U              | 28HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-068          | 3U              | 63HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 30848-382          | 3U              | 7HP            | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-139          | 6U              | 42HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-650          | 5U              | 84HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 30848-381          | 6U              | 6HP            | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-108          | 6U              | 16HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-027          | 3U              | 28HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-262          | 2U              | 84HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 30848-380          | 3U              | 6HP            | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 30848-359          | 6U              | 12HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-097          | 3U              | 84HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-268          | 4U              | 28HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |

Table 2/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje               | Tipo de junta | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 30848-379          | 6U              | 5HP            | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-649          | 5U              | 63HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-280          | 9U              | 84HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje               | Tipo de junta | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 20848-648          | 5U              | 42HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 30848-378          | 3U              | 5HP            | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 30849-004          | 3U              | 3HP            | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-013          | 3U              | 14HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 30849-002          | 6U              | 2HP            | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 30848-356          | 3U              | 8HP            | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-189          | 6U              | 84HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-015          | 3U              | 16HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 30848-357          | 6U              | 8HP            | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 30849-001          | 3U              | 2HP            | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-270          | 4U              | 42HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 30848-355          | 6U              | 4HP            | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-020          | 3U              | 21HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 30848-387          | 6U              | 10HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-271          | 4U              | 84HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-260          | 2U              | 42HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-261          | 2U              | 63HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |

Table 3/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje               | Tipo de junta | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 30848-354          | 3U              | 4HP            | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-106          | 6U              | 14HP           | 1                    | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |

Table 1/3

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | De conformidad con              | Altura (H) | Anchura (W) | Certificaciones |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 20848-160          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 319.7mm     | RoHS            |
| 30848-386          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 50.5mm      | RoHS            |
| 20848-269          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 172.9mm    | 213mm       | RoHS            |
| 30848-358          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 60.6mm      | RoHS            |
| 30848-383          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 35.2mm      | RoHS            |
| 20848-113          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 106.3mm     | RoHS            |
| 20848-047          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 213mm       | RoHS            |
| 20848-120          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 141.9mm     | RoHS            |
| 20848-068          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 319.7mm     | RoHS            |
| 30848-382          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 35.2mm      | RoHS            |
| 20848-139          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 213mm       | RoHS            |
| 20848-650          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 217.4mm    | 426.4mm     |                 |
| 30848-381          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 30.1mm      | RoHS            |
| 20848-108          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 80.9mm      | RoHS            |
| 20848-027          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 141.9mm     | RoHS            |
| 20848-262          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 84mm       | 426.4mm     | RoHS            |
| 30848-380          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 30.1mm      | RoHS            |
| 30848-359          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 60.6mm      | RoHS            |
| 20848-097          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 426.4mm     | RoHS            |

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | De conformidad con              | Altura (H) | Anchura (W) | Certificaciones |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 20848-268          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 172.9mm    | 141.9mm     | RoHS            |

Table 2/3

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | De conformidad con              | Altura (H) | Anchura (W) | Certificaciones |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 30848-379          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 25mm        | RoHS            |
| 20848-649          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 217.4mm    | 319.7mm     |                 |
| 20848-280          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 395.1mm    | 426.4mm     | RoHS            |
| 20848-648          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 217.4mm    | 213mm       |                 |
| 30848-378          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 25mm        | RoHS            |
| 30849-004          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 14.9mm      | RoHS            |
| 20848-013          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 70.8mm      | RoHS            |
| 30849-002          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 9.8mm       | RoHS            |
| 30848-356          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 40.3mm      | RoHS            |
| 20848-189          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 426.4mm     | RoHS            |
| 20848-015          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 80.9mm      | RoHS            |
| 30848-357          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 40.3mm      | RoHS            |
| 30849-001          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 9.8mm       | RoHS            |
| 20848-270          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 172.9mm    | 213mm       | RoHS            |
| 30848-355          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 20mm        | RoHS            |
| 20848-020          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 106.3mm     | RoHS            |
| 30848-387          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 50.5mm      | RoHS            |

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | De conformidad con              | Altura (H) | Anchura (W) | Certificaciones |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 20848-271          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 172.9mm    | 426.4mm     | RoHS            |
| 20848-260          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 84mm       | 213mm       |                 |
| 20848-261          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 84mm       | 319.7mm     |                 |

Table 3/3

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | De conformidad con              | Altura (H) | Anchura (W) | Certificaciones |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 30848-354          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm    | 20mm        | RoHS            |
| 20848-106          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm    | 70.8mm      | RoHS            |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el material de fijación (mangas, tornillos de cuello) por separado.

14 ... 84 HP: Perfil en U multiparte (panel frontal con perfiles ondulados).

Diferencias en el acabado entre 2 ... 12 HP y 14 ... 84 HP.

2 ... 12 HP: Perfil en U de una parte

Por favor, ordene la junta textil EMC por separado.

Cantidad de paquete estándar: 2 a 28HP: 5 piezas, 42 a 84 HP: 1 pieza, suministrado en cantidades estándar del paquete (SPQ) solamente.

## DIAGRAMAS



