

# Rack sísmico de marco abierto y 2 postes



Los racks de marco abierto de 2 postes sísmicos, diseñados para aplicaciones afectadas por vibraciones y actividad sísmica, integran la gestión de cableado en un marco de acero de gran calibre totalmente soldado. Estos racks, utilizados en aplicaciones de centros de datos de comunicación y salas de telecomunicaciones, pueden integrarse a racks estándar de 2 o 4 postes para ampliar los sistemas existentes.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

Carga nominal de 1134 kg (2500 lb)

2500 lb. (1134 kg) rated load

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

NEBS -Telcordia GR-63-CORE zona 4: Probado con 500 lb (226.8 kg) of equipment installed

EIA 310-D

OSHPD Pre-Approval OPM-0197-13

NEBS is a trademark of Telcordia

OPM-0197-13

NEBS is a trademark of Telcordia

## CARACTERÍSTICAS

La altura nominal es 7 pies (2.13 m) (45 U).

Se ajusta a equipo para montaje en rack de 19 pulg.

Los rieles laterales están roscados en ambos lados con rosca 12-24 UNC para una instalación rápida.

El patrón de orificios de montaje vertical EIA Universal 5/8 - 5/8 - 1/2 pulg. coincide con los estándares de la industria y se conecta a los racks más competitivos.

Parte superior de cascada frontal integral.

Orificios prebarrenados en la parte superior para facilitar la instalación de la trayectoria.

Recortes superior e inferior para entrada de cables.

Disposición de tierra con símbolo de tierra.

Complemento completo de componentes que hacen juego para la gestión de equipo y cableado.

El rack está completamente soldado para una máxima rigidez.

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material    | Acabado          |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------|------------------|
| ESDR19FM45U        | 14241              | 2185mm | 679mm   | 457mm | Acero dulce | Polvo recubierto |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

