


# Tornillo avellanado



Los tornillos avellanados se utilizan para numerosas opciones de montaje en una caja de subrack o de escritorio.

## CARACTERÍSTICAS

Tornillo avellanado

Tipo de producto: Tornillo



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Longitud | Material | Acabado       | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Altura |
|--------------------|----------|----------|---------------|----------------------|-----------------|--------|
| 24560-139          | 5mm      | Acero    | Zinc plateado | 100                  | M4              |        |
| 24560-183          | 12mm     | Acero    | Zinc plateado | 100                  | M5              |        |
| 24560-182          | 12mm     | Acero    | Zinc plateado | 4                    | M5              |        |
| 24560-145          | 14mm     | Acero    | Zinc plateado | 100                  | M4              |        |
| 24560-164          | 8mm      | Acero    | Niquelado     | 100                  | M2.5            | 4.7mm  |
| 24560-158          | 7.7mm    | Acero    | Zinc plateado | 100                  | M2.5            |        |
| 21100-542          | 8mm      | Acero    | Niquelado     | 100                  | M3              |        |
| 21100-429          | 8mm      | Acero    | Niquelado     | 100                  | M2.5            |        |
| 21100-649          | 10mm     | Acero    | Zinc plateado | 100                  | M2.5            |        |
| 21100-500          | 10mm     | Acero    | Niquelado     | 100                  | M2.5            |        |
| 21100-507          | 12mm     | Acero    | Niquelado     | 100                  | M2.5            |        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo                | Anchura | Compatible con    | Tipo de rosca | Par de apriete |
|--------------------|---------------------|---------|-------------------|---------------|----------------|
| 24560-139          | Tornillo avellanado |         | Paneles frontales |               | 1.3N·m         |

| Número de catálogo | Tipo                | Anchura | Compatible con    | Tipo de rosca | Par de apriete |
|--------------------|---------------------|---------|-------------------|---------------|----------------|
| 24560-183          | Tornillo avellanado |         | Paneles frontales |               | 2.4N·m         |
| 24560-182          | Tornillo avellanado |         | Paneles frontales |               | 2.4N·m         |
| 24560-145          | Tornillo avellanado |         | Paneles frontales |               | 2.4N·m         |
| 24560-164          | Tornillo avellanado | 4.7mm   | Paneles frontales | Métrica       |                |
| 24560-158          | Tornillo avellanado |         | Paneles frontales |               |                |
| 21100-542          | Tornillo            |         | Paneles frontales |               |                |
| 21100-429          | Tornillo            |         | Paneles frontales |               |                |
| 21100-649          | Tornillo            |         | Paneles frontales |               |                |
| 21100-500          | Tornillo            |         | Paneles frontales |               |                |
| 21100-507          | Tornillo            |         | Paneles frontales |               |                |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**