

# Panel frontal, sin blindaje, con bisagras inferiores

Parte inferior del panel frontal sin blindaje con bisagras.

## CARACTERÍSTICAS

El panel frontal se puede desdoblar en el ángulo de apertura de 135° (no RatiopacPRO)

Permite el montaje en rieles horizontales



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Fondo (D):</b>         | 2.5mm                   |
| <b>Material:</b>          | Aluminio                |
| <b>Acabado:</b>           | Anodizado               |
| <b>Tipo de accesorio:</b> | Panel frontal           |
| <b>Tipo de producto:</b>  | Panel frontal           |
| <b>Tipo:</b>              | Panel frontal sin mango |



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje             | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 20838-280          | 3U              | 28HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Anodizado       | Conductivo      |
| 20838-271          | 3U              | 42HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Anodizado       | Conductivo      |
| 20838-274          | 6U              | 42HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Anodizado       | Conductivo      |
| 20838-279          | 4U              | 84HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Anodizado       | Conductivo      |
| 20838-272          | 3U              | 63HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Anodizado       | Conductivo      |


| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje             | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 20838-275          | 6U              | 63HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Anodizado       | Conductivo      |
| 20838-278          | 4U              | 63HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Anodizado       | Conductivo      |
| 20838-277          | 4U              | 42HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Anodizado       | Conductivo      |
| 20838-276          | 6U              | 84HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Anodizado       | Conductivo      |
| 20838-273          | 3U              | 84HP           | 1                    | Con bisagras, abajo | Anodizado       | Conductivo      |

Table 2/2

| Número de catálogo | Bordes tratados | De conformidad con              | Apantallamiento EMC | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 20838-280          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4mm    | 141.9mm     |
| 20838-271          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4mm    | 213mm       |
| 20838-274          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8mm    | 213mm       |
| 20838-279          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 172.9mm    | 426.4mm     |
| 20838-272          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4mm    | 319.7mm     |
| 20838-275          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8mm    | 319.7mm     |
| 20838-278          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 172.9mm    | 319.7mm     |
| 20838-277          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 172.9mm    | 213mm       |
| 20838-276          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8mm    | 426.4mm     |
| 20838-273          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4mm    | 426.4mm     |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El panel frontal se puede quitar en posición abierta (> 135°).



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE