

# nVent CADDY Speed Link SLK con lazo



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un lazo pre-ensamblado

Solución fácil y flexible para fijar a la estructura de la construcción

El Cable rodea la estructura y se pasa a través del lazo para una rápida instalación

Ideal para fijar a vigas y otros elementos estructurales

Fácil de utilizar en espacios reducidos

Fijación en lazo directamente a la tubería, conductos u otros conjuntos colgantes

**Material:** Acero; Polipropileno; Aleación de zinc  
**Acabado:** Electrolgalvanizado  
**Factor de seguridad de carga estática:** 5:01  
**De conformidad con:** SMACNA HVAC-DCS



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | Longitud (L) | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|
| SLK15L10LP         | 196603             | 1.5 mm                      | 10m                         | 101.6mm      | 55 mm      | 19 mm       |
| SLK15L1LP          | 196601             | 1.5 mm                      | 1m                          | 101.6mm      | 55 mm      | 19 mm       |
| SLK15L1LPR2        | 196628             | 1.5 mm                      | 1m                          | 101.6mm      | 55 mm      | 19 mm       |
| SLK15L2LP          | 196514             | 1.5 mm                      | 2m                          | 101.6mm      | 55 mm      | 19 mm       |
| SLK15L2LPR2        | 196629             | 1.5 mm                      | 2m                          | 101.6mm      | 55 mm      | 19 mm       |
| SLK15L3LP          | 196515             | 1.5 mm                      | 3m                          | 101.6mm      | 55 mm      | 19 mm       |
| SLK15L3LPR2        | 196630             | 1.5 mm                      | 3m                          | 101.6mm      | 55 mm      | 19 mm       |
| SLK15L5LP          | 196516             | 1.5 mm                      | 5m                          | 101.6mm      | 55 mm      | 19 mm       |
| SLK15L5LPR2        | 196631             | 1.5 mm                      | 5m                          | 101.6mm      | 55 mm      | 19 mm       |
| SLK15L7LP          | 196602             | 1.5 mm                      | 7m                          | 101.6mm      | 55 mm      | 19 mm       |

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | Longitud (L) | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|
| SLK2L10LP          | 196606             | 2 mm                        | 10m                         | 101.6mm      | 55 mm      | 19 mm       |
| SLK2L1LP           | 196604             | 2 mm                        | 1m                          | 101.6mm      | 55 mm      | 19 mm       |
| SLK2L2LP           | 196543             | 2 mm                        | 2m                          | 101.6mm      | 55 mm      | 19 mm       |
| SLK2L3LP           | 196544             | 2 mm                        | 3m                          | 101.6mm      | 55 mm      | 19 mm       |
| SLK2L5LP           | 196545             | 2 mm                        | 5m                          | 101.6mm      | 55 mm      | 19 mm       |
| SLK2L7LP           | 196605             | 2 mm                        | 7m                          | 101.6mm      | 55 mm      | 19 mm       |
| SLK3L10LP          | 196711             | 3 mm                        | 10m                         | 101.6mm      | 62 mm      | 24 mm       |
| SLK3L1LP           | 196706             | 3 mm                        | 1m                          | 101.6mm      | 62 mm      | 24 mm       |
| SLK3L2LP           | 196707             | 3 mm                        | 2m                          | 101.6mm      | 62 mm      | 24 mm       |
| SLK3L3LP           | 196708             | 3 mm                        | 3m                          | 101.6mm      | 62 mm      | 24 mm       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | Longitud (L) | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|
| SLK3L5LP           | 196709             | 3 mm                        | 5m                          | 101.6mm      | 62 mm      | 24 mm       |

Table 1/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor (T) | Ángulo (a) | Carga estática | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
| SLK15L10LP         | 196603             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | SMACNA, UL, cUL |
| SLK15L1LP          | 196601             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | cUL, SMACNA, UL |
| SLK15L1LPR2        | 196628             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | UL, SMACNA, cUL |
| SLK15L2LP          | 196514             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | SMACNA, cUL, UL |
| SLK15L2LPR2        | 196629             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | cUL, UL, SMACNA |
| SLK15L3LP          | 196515             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | UL, cUL, SMACNA |
| SLK15L3LPR2        | 196630             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | cUL, UL, SMACNA |
| SLK15L5LP          | 196516             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | cUL, SMACNA, UL |
| SLK15L5LPR2        | 196631             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | UL, SMACNA, cUL |
| SLK15L7LP          | 196602             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 195N           | UL, cUL, SMACNA |
| SLK2L10LP          | 196606             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N           | SMACNA, UL, cUL |
| SLK2L1LP           | 196604             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N           | SMACNA, UL, cUL |
| SLK2L2LP           | 196543             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N           | UL, SMACNA, cUL |
| SLK2L3LP           | 196544             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N           | SMACNA, cUL, UL |
| SLK2L5LP           | 196545             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N           | UL, SMACNA, cUL |
| SLK2L7LP           | 196605             | 12.5 mm     | 90 ° Max   | 440N           | cUL, UL, SMACNA |
| SLK3L10LP          | 196711             | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N           | SMACNA          |
| SLK3L1LP           | 196706             | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N           | SMACNA          |

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor (T) | Ángulo (a) | Carga estática | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
| SLK3L2LP           | 196707             | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N           | SMACNA          |
| SLK3L3LP           | 196708             | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N           | SMACNA          |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor (T) | Ángulo (a) | Carga estática | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
| SLK3L5LP           | 196709             | 16 mm       | 90 ° Max   | 890N           | SMACNA          |

### DIAGRAMAS



### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

