

# Tuerca universal ECN

## CARACTERÍSTICAS

Tuerca para canal strut universal para perfiles en C



**Material:** Acero  
**Acabado:** Electrolgalvanizado

## ESPECIFICACIONES


| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo de canal                | Tamaño de la varilla (RS) | Espesor (T) | A     | B     |
|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|
| ECNUNI06           | 585430             | E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 | 6                         | 4 mm        | 24 mm | 15 mm |
| ECNUNI08           | 585440             | E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 | 8                         | 4 mm        | 24 mm | 15 mm |
| ECNUNI10           | 585450             | E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 | 10                        | 4 mm        | 24 mm | 15 mm |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La fuerza de deslizamiento F2 se limita a 600 N para todos los tipos de tuerca y pernos en T para el sistema de canal en C.

| Nuts and T-Bolts for C-channel System |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| C-Channel Type                        | Pullout Force F1 |
| E0                                    | 1100 N           |
| E0L                                   | 800 N            |
| E1                                    | 2300 N           |
| E2                                    | 1200 N           |
| E2L                                   | 1200 N           |
| E3                                    | 1300 N           |
| E4                                    | 1300 N           |

### DIAGRAMAS



### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**  
+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**  
Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**  
Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**  
Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

