

EER Trapecio para suspensión

CARACTERÍSTICAS

Soporta el cable desde una cubierta



ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor del reborde (FT)	Tamaño de taladro (HS)	Diámetro de broca
EER	171470	Spring Steel	nVent CADDY Armour	0.8 - 3 mm	6.8 mm	7mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática 1 (F1)	Carga estática 2 (F2)
EER	171470	450N	900N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática 1 representa un espesor de patín de viga de 0,8 a 2 mm (0,03 a 0,07 in). La carga estática 2 representa un espesor de patín de viga de 2 a 3 mm (0,07 in a 0,12 in).



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

