

Soporte estructural universal con perfil strut, 20.6 mm del orificio

NÚMERO DE CATÁLOGO

CSBUS2

CARACTERÍSTICAS

Se usa para instalaciones cuando el arriostramiento es perpendicular a la estructura

Una sola llave se adapta a toda la tornillería, lo que elimina la necesidad de cambiar las herramientas

La cabeza desprendible asegura una torsión correcta y simplifica la inspección



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 404569

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño de taladro (HS): 20.6 mm

Anchura (W): 40.6 mm

Espesor (T): 6.4 mm

A: 133.4 mm

B: 12.7 mm

C: 40.6 mm

D: 50.8 mm

E: 66 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La longitud de corte del perfil strut es ± 1 in (25 mm) de la longitud medida.

Cargas FM					
N.º de pieza	Elemento de arriostramiento	Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1	41 x 41 Canal strut	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N
CSBUS2	41 x 41 Canal strut	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

