

Abrazadera tubería alta resist. aislada 395-411 mm, tubo 16", M20, electrogalv.



NÚMERO DE CATÁLOGO

HDI400EG

CARACTERÍSTICAS

La tuerca conectora con soldadura de filete tiene extremos planos para ajustarse a llaves inglesas

El patín de viga se abre fácilmente para diámetros de tubo menores a 4 in

Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1

Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109

Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 579028

Material: Acero;Caucho EPDM-SBR

Acabado: Electrogalvanizado

Temperatura: -50 to 110 °C

Color: Negro

Diámetro exterior (OD): 393 - 409 mm

Diámetro del tubo: 16"

NB/DN: 400

Tamaño de la varilla (RS): M20

Anchura (W): 60 mm

Espesor (T): 6 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 16 mm

Diámetro del tornillo, métrico (Sc): M16


Longitud del tornillo (L): 60mm

Carga estática: 12500N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El revestimiento es de caucho EPDM.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

