

Abrazadera para servicios pesados según DIN 3567



CARACTERÍSTICAS

Para requerimientos estáticos mayores en la construcción industrial

Apto para fijar aplicaciones de puntos

Se puede soldar sobre la viga en T para formar un elemento deslizante

Material: Acero

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Tamaño de taladro (HS)	Anchura (W)
DIN021HD	400197	Caliente-inmersión galvanizada	21.3 mm	15	11.5 mm	30 mm
DIN021PL	400149	Claro	21.3 mm	15	11.5 mm	30 mm
DIN027HD	400199	Caliente-inmersión galvanizada	26.9 mm	20	11.5 mm	30 mm
DIN027PL	400151	Claro	26.9 mm	20	11.5 mm	30 mm
DIN034HD	400201	Caliente-inmersión galvanizada	33.7 mm	25	11.5 mm	30 mm
DIN034PL	400153	Claro	33.7 mm	25	11.5 mm	30 mm
DIN042HD	400203	Caliente-inmersión galvanizada	42.4 mm	32	11.5 mm	30 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Tamaño de taladro (HS)	Anchura (W)
DIN042PL	400155	Claro	42.4 mm	32	11.5 mm	30 mm
DIN048HD	400205	Caliente-inmersión galvanizada	48.3 mm	40	11.5 mm	30 mm
DIN048PL	400157	Claro	48.3 mm	40	11.5 mm	30 mm
DIN060HD	400208	Caliente-inmersión galvanizada	60.3 mm	50	14 mm	40 mm
DIN060PL	400160	Claro	60.3 mm	50	14 mm	40 mm
DIN076HD	400210	Caliente-inmersión galvanizada	76.1 mm	65	14 mm	40 mm
DIN076PL	400162	Claro	76.1 mm	65	14 mm	40 mm
DIN089HD	400212	Caliente-inmersión galvanizada	88.9 mm	80	14 mm	40 mm
DIN089PL	400164	Claro	88.9 mm	80	14 mm	40 mm
DIN102HD	400214	Caliente-inmersión galvanizada	102 mm	90	18 mm	50 mm
DIN102PL	400166	Claro	102 mm	90	18 mm	50 mm
DIN114HD	400216	Caliente-inmersión galvanizada	114.3 mm	100	18 mm	50 mm
DIN114PL	400168	Claro	114.3 mm	100	18 mm	50 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Tamaño de taladro (HS)	Anchura (W)
DIN140HD	400219	Caliente-inmersión galvanizada	139.7 mm	125	18 mm	50 mm
DIN140PL	400171	Claro	139.7 mm	125	18 mm	50 mm
DIN168HD	400222	Caliente-inmersión galvanizada	168.3 mm	150	18 mm	50 mm
DIN168PL	400174	Claro	168.3 mm	150	18 mm	50 mm
DIN219HD	400225	Caliente-inmersión galvanizada	219.1 mm	200	18 mm	50 mm
DIN219PL	400177	Claro	219.1 mm	200	18 mm	50 mm
DIN273HD	400229	Caliente-inmersión galvanizada	273 mm	250	23 mm	60 mm
DIN273PL	400181	Claro	273 mm	250	23 mm	60 mm
DIN323HD	400233	Caliente-inmersión galvanizada	323.9 mm	300	23 mm	60 mm
DIN323PL	400185	Claro	323.9 mm	300	23 mm	60 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Tamaño de taladro (HS)	Anchura (W)
DIN355HD	400234	Caliente-inmersión galvanizada	355.6 mm	350	23 mm	60 mm
DIN355PL	400186	Claro	355.6 mm	350	23 mm	60 mm
DIN406HD	400236	Caliente-inmersión galvanizada	406.4 mm	400	27 mm	70 mm
DIN406PL	400188	Claro	406.4 mm	400	27 mm	70 mm
DIN457HD	400238	Caliente-inmersión galvanizada	457 mm	450	27 mm	70 mm
DIN457PL	400190	Claro	457 mm	450	27 mm	70 mm
DIN508HD	400239	Caliente-inmersión galvanizada	508 mm	500	27 mm	70 mm
DIN508PL	400191	Claro	508 mm	500	27 mm	70 mm
DIN610HD	400241	Caliente-inmersión galvanizada	610 mm	600	27 mm	70 mm
DIN610PL	400193	Claro	610 mm	600	27 mm	70 mm

Table 1/2



Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	A
DIN021HD	400197	5 mm	58 mm
DIN021PL	400149	5 mm	58 mm
DIN027HD	400199	5 mm	64 mm
DIN027PL	400151	5 mm	64 mm
DIN034HD	400201	5 mm	72 mm
DIN034PL	400153	5 mm	72 mm
DIN042HD	400203	5 mm	82 mm
DIN042PL	400155	5 mm	82 mm
DIN048HD	400205	5 mm	88 mm
DIN048PL	400157	5 mm	88 mm
DIN060HD	400208	6 mm	108 mm
DIN060PL	400160	6 mm	108 mm
DIN076HD	400210	6 mm	122 mm
DIN076PL	400162	6 mm	122 mm
DIN089HD	400212	6 mm	136 mm
DIN089PL	400164	6 mm	136 mm
DIN102HD	400214	8 mm	166 mm
DIN102PL	400166	8 mm	166 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	A
DIN114HD	400216	8 mm	178 mm
DIN114PL	400168	8 mm	178 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	A
DIN140HD	400219	8 mm	204 mm
DIN140PL	400171	8 mm	204 mm
DIN168HD	400222	8 mm	232 mm
DIN168PL	400174	8 mm	232 mm
DIN219HD	400225	8 mm	284 mm
DIN219PL	400177	8 mm	284 mm
DIN273HD	400229	8 mm	348 mm
DIN273PL	400181	8 mm	348 mm
DIN323HD	400233	8 mm	398 mm
DIN323PL	400185	8 mm	398 mm
DIN355HD	400234	8 mm	432 mm
DIN355PL	400186	8 mm	432 mm
DIN406HD	400236	10 mm	498 mm
DIN406PL	400188	10 mm	498 mm
DIN457HD	400238	10 mm	548 mm
DIN457PL	400190	10 mm	548 mm
DIN508HD	400239	10 mm	600 mm
DIN508PL	400191	10 mm	600 mm
DIN610HD	400241	10 mm	710 mm
DIN610PL	400193	10 mm	710 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

