

Clip metálico de fijación resistente al fuego



CARACTERÍSTICAS

Incluye un inserto para obtener la resistencia contra incendios grado E30 de acuerdo a la DIN 4102-12

Ideal para corridas de cable pequeñas

El clip flexible mantiene su forma y permite que los cables se inserten después de la instalación

Los bordes redondos ayudan a prevenir el daño en el cable

Los cables se instalan eficientemente asegurando una apariencia profesional y consistente

El perfil bajo permite instalaciones en espacios reducidos

Material: Spring Steel
Acabado: nVent CADDY Armour



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	Longitud (L)
PKM10H6IN	182048	7.2 mm	171.5mm
PKM16H6IN	182049	7.2 mm	233.5mm



DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Prueba de resistencia al fuego realizada con los tipos de cables enumerados. Se puede utilizar un cable de seguridad libre de halógenos equivalente de acuerdo con las directrices nacionales.

E30 Fire Rating Power Cable Capacity				
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30				
Part Number	Number of Cores	Core Cross Section	Cable Diameter	Number of Cables
PKM10H6IN	4	1.5 mm ²	12.5 mm	8 Max
	3	1.5 mm ²	11.8 mm	8 Max
	2	1.5 mm ²	11.4 mm	8 Max
PKM16H6IN	4	1.5 mm ²	12.5 mm	12 Max
	3	1.5 mm ²	11.8 mm	12 Max
	2	1.5 mm ²	11.4 mm	14 Max

E30 Fire Rating Data Cable Capacity				
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Part Number	Number of Wire Pairs	Wire Diameter	Cable Diameter	Number of Cables
PKM10H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	14 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	10 Max
PKM16H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	24 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	18 Max

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

