

115M Colgador para para servicios estándar



El 115M colgador para para servicios estándar es ideal para la suspensión estacionaria y líneas de tubos con aislamiento, incluyendo tubos de CPVC, en sistema de rociadores contra incendios. La tuerca de inserción estriada ayuda a simplificar los ajustes verticales y los bordes brillantes en la base (diámetros de 12,7 mm a 101,6 mm [1/2 in a 4 in]) ayudan a proteger los tubos para evitar el contacto con algún borde filoso del colgador.

CARACTERÍSTICAS

Los bordes brillantes ayudan a evitar que alguna superficie filosa tenga contacto con el tubo (diámetros de 1/2 in a 4 in)

La tuerca de inserción retenida ayuda a garantizar que el colgador para y la tuerca de inserción permanezcan unidos

Recomendado para la suspensión de líneas de tubo estacionario sin aislamiento

Fabricado para utilizar el diámetro de varilla mínimo permitido por NFPA® para tuberías de rociadores contra incendios

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 10) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 10)

Material: Acero
Acabado: Pregalvanizado



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	NB/D N	Diámetro exterior (OD)	Tamaño de la varilla (RS)	A	B
115M0050EG	597860	15	21.3 mm	M10	71 mm	28.6 mm
115M0075EG	597870	20	26.9 mm	M10	75.9 mm	30.2 mm
115M0100EG	597880	25	33.7 mm	M10	82.5 mm	34.9 mm
115M0125EG	597890	32	42.4 mm	M10	90.6 mm	38.1 mm
115M0150EG	597900	40	48.3 mm	M10	96.7 mm	41.3 mm


Número de catálogo	Número de artículo	NB/D N	Diámetro exterior (OD)	Tamaño de la varilla (RS)	A	B
115M0200EG	597910	50	60.3 mm	M10	108.6 mm	47.6 mm
115M0250EG	597920	65	76 mm	M10	150.8 mm	87.3 mm
115M0300EG	597930	80	89 mm	M10	166.3 mm	88.2 mm
115M0400EG	597940	100	114 mm	M10	192.5 mm	100.9 mm
115M0500EG	597950	125	140 mm	M12	232.7 mm	120 mm
115M0600EG	597960	150	165 mm	M12	286.6 mm	160.4 mm
115M0800EG	597970	200	219 mm	M12	327.1 mm	175.1 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	C	Carga estática máxima (F)	Certificaciones
115M0050EG	597860	25.4 mm	5000N	cUL, UL, ITB
115M0075EG	597870	23.9 mm	5000N	cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
115M0100EG	597880	24.1 mm	5000N	cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
115M0125EG	597890	24.1 mm	5000N	ITB, cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, UL
115M0150EG	597900	24.1 mm	5000N	ITB, cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, UL
115M0200EG	597910	23.9 mm	5000N	cUL, UL, ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components
115M0250EG	597920	50.8 mm	14000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB, UL
115M0300EG	597930	49.7 mm	14000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB, UL
115M0400EG	597940	48.9 mm	14000N	ITB, cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components
115M0500EG	597950	57.1 mm	20000N	ITB, UL, cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components
115M0600EG	597960	84.1 mm	20000N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, cUL

Número de catálogo	Número de artículo	C	Carga estática máxima (F)	Certificaciones
115M0800EG	597970	73.4 mm	20000N	cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

